



Philips Ledinaire Clear Accent: megbízható és kiváló világítási teljesítmény precíz kialakítással, sokféle alkalmazáshoz alkalmas.

Ledinaire Clear Accent

Süllyesztett spotlámpák teljes családja, amely kiemelkedő világítási teljesítményt nyújt. Válassza ki minden projekthez a legmegfelelőbbet a különböző színhőmérsékletű fix/állítható fejek közül, vagy az egy termékben kombinált 3 CCT-t tartalmazó All-in változathoz. Élvezze a kiváló, megbízható teljesítményt karbantartás nélkül.

Előnyök

- IC-kompatibilis: szigetelőanyaggal letakarható.
- Könnyen felszerelhető: opcionálisan elérhető átmenő vezetékezés (be- és kimenő) csatlakozódobozon keresztül.
- Hosszú élettartam, akár 35 000 óra.

Ledinaire Clear Accent

Szolgáltatások

- 3 változat érhető el: fix süllyesztett RS060, állítható süllyesztett RS061 és állítható süllyesztett RS071B (All-in).
- Teljes termékpaletta RS060B/RS061B-vel: 6W, 500lm, 2700K/3000K/4000K opciók, fehér színben kapható.
- 3 CCT egy termékben RS071B-vel: 6W, 550lm, 2700K-3000K-4000K választható, fehér és fekete színválaszték.
- Extra színopciók állnak rendelkezésre peremtartozékokkal az RS071B modellhez: arany és ezüst.
- 36 fokos sugárzási szög az RS060B/RS061B esetén, 40 fokos és 60 fokos sugárzási szög opciók az RS071B-hez a különböző alkalmazási igényekhez.

Alkalmazás

- Üzletek
- Irodák
- Vendéglátóipar


Versions



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH




Silver Trim




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent

Méretezett rajza




Cut-out hole diameter - Ø68mm



Cut-out hole diameter - Ø68mm


Termék részletei



RS071B White



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



RS071B Black



Downlight RS060B RS061B
Asseccory 2

Általános információ

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Előtét mellékelve	Cserélhető fényforrás	Előtét egységek száma
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 BK	Igen	Nem	1 egység
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Igen	Nem	1 egység
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Igen	Nem	1 egység
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 BK	Igen	Nem	1 egység
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Előtét mellékelve	Cserélhető fényforrás	Előtét egységek száma
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 WH	Igen	Nem	1 egység
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Igen	Nem	1 egység
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Igen	Nem	1 egység
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 WH	Igen	Nem	1 egység

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Sugárzási szög 60°
33119800	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Sugárzási szög 36°
33121100	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Sugárzási szög 36°
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Sugárzási szög 40°
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Sugárzási szög 40°
33125900	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Sugárzási szög 36°
33127300	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Sugárzási szög 36°
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Sugárzási szög 60°

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Bemeneti feszültség	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 BK	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nem
33119800	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nem alkalmazható
33121100	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nem alkalmazható
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 BK	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nem
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 WH	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nem
33125900	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nem alkalmazható
33127300	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nem alkalmazható
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 WH	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nem

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Igen	-
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Igen	10% (a fényerő- szabályozótól függően, ELV)
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Igen	10% (a fényerő- szabályozótól függően, ELV)
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Igen	-
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Igen	-
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Igen	10% (a fényerő- szabályozótól függően, ELV)
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Igen	10% (a fényerő- szabályozótól függően, ELV)
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Igen	-

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe	Mech.	
			behatások elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Fekete	IK03	IP20/65
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Fehér	IK03	IP20
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Fehér	IK03	IP20
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Fekete	IK03	IP20/65
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Ház színe	Mech.	
			behatások elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Fehér	IK03	IP20/65
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Fehér	IK03	IP20
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Fehér	IK03	IP20
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Fehér	IK03	IP20/65

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet- tartomány	CE jelölés	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 – +40 °C	Igen	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,1	0,4
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-20 – +40 °C	Igen	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,1	0,1
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-20 – +40 °C	Igen	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,1	0,1
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 – +40 °C	Igen	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,1	0,4
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 – +40 °C	Igen	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,1	0,4
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-20 – +40 °C	Igen	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,1	0,1
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-20 – +40 °C	Igen	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,1	0,1
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	CE jelölés	Gyúlékonysági jelzés	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 – +40 °C	Igen	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,1	0,4





Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %



Ledinaire Clear Accent

