



Philips Ledinaire Clear Accent: betrouwbare en superieure verlichtingsprestaties in een passend ontwerp, geschikt voor diverse toepassingen in projecten.

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Een complete reeks van LED inbouwspots die superieure lichtprestaties bieden. Kies voor elk project de beste oplossing, hetzij een vaste/verstelbare kop met verschillende kleurtemperaturen of een All-in-uitvoering met 3 CCT's samen in één product. Profiteer van betrouwbare prestaties, onderhoudsvrij.

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Voordelen

- IC-conform: kan worden bedekt met isolatiemateriaal.
- Eenvoudige installatie: doorvoerbedrading (lus in/lus uit) via aansluitdoos is verkrijgbaar als optie.
- Lange nuttige levensduur tot 35.000 uur.

Kenmerken

- 3 varianten verkrijgbaar: vaste inbouw RS060, verstelbare inbouw RS061 en verstelbare inbouw RS071B (All-in).
- Volledig productassortiment met RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, 2700K/3000K/4000K opties, verkrijgbaar in wit.
- 3 CCT in één product met RS071B: 6 W, 550 lm, 2700K-3000K-4000K selecteerbaar, verkrijgbaar in wit en zwart.
- Extra kleuren verkrijgbaar met afwerkingsaccessoires voor RS071B: goud en zilver.
- bundelhoek van 36 graden voor RS060B/RS061B, bundelhoekopties van 40 graden en 60 graden voor RS071B voor verschillende toepassingen.

Toepassing

- Winkels
- Kantoren
- Hotels, cafés, restaurants

Versions



ClearAccent-RS060B





RS071B 5S BK



RS071B 5S WH


Maatschets




Cut-out hole diameter - Ø68mm

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Maatschets



Cut-out hole diameter - Ø68mm



Cut-out hole diameter - Ø68mm

Productgegevens



RS071B White



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



RS071B Black



Downlight RS060B RS061B
Asseccory 2

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Energieverbruik	6 W
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
IK-classificatie	IK03
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	0,1

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alles-in-één type	Gecorreleerde		
			kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514331174	RSO60B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	83 lm/W	500 lm
8719514331198	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	83 lm/W	500 lm
8719514331211	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	91 lm/W	550 lm
8720169208841	RSO71B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	91 lm/W	550 lm
8720169208827	RSO71B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	91 lm/W	550 lm
8719514331075	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-	3000 K	83 lm/W	500 lm
8719514331099	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-	4000 K	91 lm/W	550 lm
8719514331235	RSO61B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	83 lm/W	500 lm
8719514331259	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	83 lm/W	500 lm
8719514331273	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	91 lm/W	550 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8719514331174	RSO60B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Bundelhoek 36°	8719514331075	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Bundelhoek 36°
8719514331198	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Bundelhoek 36°	8719514331099	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Bundelhoek 36°
8719514331211	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Bundelhoek 36°	8719514331235	RSO61B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Bundelhoek 36°
8720169208841	RSO71B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Bundelhoek 40°	8719514331259	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Bundelhoek 36°
8720169208827	RSO71B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Bundelhoek 40°	8719514331273	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Bundelhoek 36°

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Geschikt voor willekeurige schakeling	Order Code	Full Product Name	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514331174	RSO60B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Niet van toepassing	8720169208841	RSO71B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Nee
8719514331198	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Niet van toepassing	8720169208827	RSO71B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Nee
8719514331211	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Niet van toepassing			

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Order Code	Full Product Name	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514331075	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Niet van toepassing
8719514331099	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Niet van toepassing
8719514331235	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Niet van toepassing

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8719514331174	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)
8719514331198	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)
8719514331211	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-
8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-

Order Code	Full Product Name	Geschikt voor willekeurige schakeling
8719514331259	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Niet van toepassing
8719514331273	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8719514331075	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)
8719514331099	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)
8719514331235	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)
8719514331259	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)
8719514331273	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	Beschermingsklasse
8719514331174	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Wit	IP 20
8719514331198	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Wit	IP 20
8719514331211	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Wit	IP 20
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Zwart	IP 20/65
8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Wit	IP 20/65

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	Beschermingsklasse
8719514331075	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Wit	IP 20
8719514331099	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Wit	IP 20
8719514331235	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Wit	IP 20
8719514331259	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Wit	IP 20
8719514331273	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Wit	IP 20

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8719514331174	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,1
8719514331198	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,1
8719514331211	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,1
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	0,4
8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8719514331075	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0,1
8719514331099	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	0,1
8719514331235	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,1
8719514331259	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,1
8719514331273	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,1

Initiële prestaties (conform IEC)





Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8719514331174	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
8719514331198	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
8719514331211	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8719514331075	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
8719514331099	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
8719514331235	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
8719514331259	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
8719514331273	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8719514331174	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
8719514331198	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
8719514331211	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
8720169208841	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
8720169208827	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
8719514331075	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0,6 %
8719514331099	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	0,6 %
8719514331235	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
8719514331259	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
8719514331273	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %



Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

