



# Philips Ledinaire Clear Accent: niezawodne i wydajne oświetlenie o precyzyjnej konstrukcji, odpowiednie do różnych zastosowań.

## Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących

Pełna rodzina opraw LED do wbudowania, które zapewniają znakomitą wydajność oświetleniową. Wybierz najlepsze rozwiązanie dla każdego projektu, spośród głowic stałych/regulowanych o różnych temperaturach barwowych lub wersji All-in z 3 CCT połączonymi w jednym produkcie. Ciesz się doskonałą, niezawodną wydajnością bez konieczności przeprowadzania konserwacji.

### Korzyści

- Zgodność z IC: można pokryć materiałem izolacyjnym.
- Łatwy montaż: opcjonalnie możliwe jest okablowanie przelotowe poprzez puszkę przyłączeniową (pętla wlotowa/wylotowa).
- Długa żywotność – do 35 000 godzin.

## Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących

### Cechy

- Dostępne są 3 warianty: stały wpuszczany RS060, regulowany wpuszczany RS061 i regulowany wpuszczany RS071B (All-in).
- Pełna gama produktów z RS060B/RS061B: opcje 6 W, 500 lm, 2700 K/3000 K/4000 K, dostępne w kolorze białym.
- 3 CCT w jednym produkcie z RS071B: 6 W, 550 lm, 2700 K-3000 K-4000 K do wyboru, w kolorze białym i czarnym.
- Dodatkowe opcje kolorystyczne dostępne z akcesoriami wykończeniowymi dla RS071B: złoty i srebrny.
- Kąt rozsyłu wiązki światła 36 stopni w przypadku RS060B/RS061B, opcje kąta rozsyłu wiązki 40 stopni i 60 stopni w przypadku RS071B spełniające różne potrzeby zastosowań.

### Zastosowanie

- Sklepy
- Biura
- Hotele

### Wersje




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK



ClearAccent-RS060B




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH





Silver Trim





RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

# Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących

## Rysunki techniczne



Cut-out hole diameter - Ø68mm



Cut-out hole diameter - Ø68mm

## Więcej o produkcie




RS071B White



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



RS071B Black



Downlight RS060B RS061B  
Asseccory 2

## Informacje ogólne

Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących

| Order Code | Full Product Name                       | Wymienne   |                | Liczba sztuk          |
|------------|-----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|
|            |                                         | W zestawie | źródło światła |                       |
|            |                                         | sterownik  |                | osprzętu zasilającego |
| 20888900   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK | Tak        | Nie            | 1 jednostka           |
| 33119800   | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | Tak        | Nie            | 1 jednostka           |
| 33121100   | RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | Tak        | Nie            | 1 jednostka           |
| 20884100   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK | Tak        | Nie            | 1 jednostka           |
| 20890200   | RS071B Trim Accessory GD                | -          | -              | -                     |

| Order Code | Full Product Name                       | Wymienne   |                | Liczba sztuk          |
|------------|-----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|
|            |                                         | W zestawie | źródło światła |                       |
|            |                                         | sterownik  |                | osprzętu zasilającego |
| 20882700   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH | Tak        | Nie            | 1 jednostka           |
| 33125900   | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | Tak        | Nie            | 1 jednostka           |
| 33127300   | RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | Tak        | Nie            | 1 jednostka           |
| 20892600   | RS071B Trim Accessory SI                | -          | -              | -                     |
| 20886500   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH | Tak        | Nie            | 1 jednostka           |

Dane techniczne oświetlenia

| Order Code | Full Product Name                       | Typ „Wszystko w jednym”         | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | Strumień Świetlny | Typ optyki              |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|            |                                         |                                 |                                       |                               |                                         |                   |                         |
| 20888900   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK | All-in, Multi Color Temperature | 2700 K                                | 80                            | 91 lm/W                                 | 550 lm            | Kąt rozsyłu światła 60° |
| 33119800   | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | -                               | 3000 K                                | 80                            | 83 lm/W                                 | 500 lm            | Kąt rozsyłu światła 36° |
| 33121100   | RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | -                               | 4000 K                                | 80                            | 91 lm/W                                 | 550 lm            | Kąt rozsyłu światła 36° |
| 20884100   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK | All-in, Multi Color Temperature | 2700 K                                | 80                            | 91 lm/W                                 | 550 lm            | Kąt rozsyłu światła 40° |
| 20890200   | RS071B Trim Accessory GD                | -                               | -                                     | -                             | -                                       | -                 | -                       |
| 20882700   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH | All-in, Multi Color Temperature | 2700 K                                | 80                            | 91 lm/W                                 | 550 lm            | Kąt rozsyłu światła 40° |
| 33125900   | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | -                               | 3000 K                                | 80                            | 83 lm/W                                 | 500 lm            | Kąt rozsyłu światła 36° |
| 33127300   | RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | -                               | 4000 K                                | 80                            | 91 lm/W                                 | 550 lm            | Kąt rozsyłu światła 36° |
| 20892600   | RS071B Trim Accessory SI                | -                               | -                                     | -                             | -                                       | -                 | -                       |
| 20886500   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH | All-in, Multi Color Temperature | 2700 K                                | 80                            | 91 lm/W                                 | 550 lm            | Kąt rozsyłu światła 60° |

Eksploatacja i połączenie elektryczne

| Order Code | Full Product Name                       | Klasa ochrony IEC       | Napięcie wejściowe | Częstotliwość linii | Zużycie energii | Nadaje się do losowego przełączania |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 20888900   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK | Klasa bezpieczeństwa II | 220 do 240 V       | 50 or 60 Hz         | 6 W             | Nie                                 |
| 33119800   | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | Klasa bezpieczeństwa II | 220 do 240 V       | 50 or 60 Hz         | 6 W             | Nie dotyczy                         |
| 33121100   | RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | Klasa bezpieczeństwa II | 220 do 240 V       | 50 or 60 Hz         | 6 W             | Nie dotyczy                         |
| 20884100   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK | Klasa bezpieczeństwa II | 220 do 240 V       | 50 or 60 Hz         | 6 W             | Nie                                 |
| 20890200   | RS071B Trim Accessory GD                | -                       | -                  | -                   | -               | -                                   |
| 20882700   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH | Klasa bezpieczeństwa II | 220 do 240 V       | 50 or 60 Hz         | 6 W             | Nie                                 |
| 33125900   | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | Klasa bezpieczeństwa II | 220 do 240 V       | 50 or 60 Hz         | 6 W             | Nie dotyczy                         |
| 33127300   | RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | Klasa bezpieczeństwa II | 220 do 240 V       | 50 or 60 Hz         | 6 W             | Nie dotyczy                         |
| 20892600   | RS071B Trim Accessory SI                | -                       | -                  | -                   | -               | -                                   |
| 20886500   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH | Klasa bezpieczeństwa II | 220 do 240 V       | 50 or 60 Hz         | 6 W             | Nie                                 |

Układy sterowania i ściemnianie

Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących

| Order Code | Full Product Name                       | Z możliwością przyciemniania | Maksymalny poziom przyciemnienia       |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 20888900   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK | Tak                          | -                                      |
| 33119800   | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | Tak                          | 10% (w zależności od ściemniacza, ELV) |
| 33121100   | RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | Tak                          | 10% (w zależności od ściemniacza, ELV) |
| 20884100   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK | Tak                          | -                                      |
| 20890200   | RS071B Trim Accessory GD                | -                            | -                                      |

| Order Code | Full Product Name                       | Z możliwością przyciemniania | Maksymalny poziom przyciemnienia       |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 20882700   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH | Tak                          | -                                      |
| 33125900   | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | Tak                          | 10% (w zależności od ściemniacza, ELV) |
| 33127300   | RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | Tak                          | 10% (w zależności od ściemniacza, ELV) |
| 20892600   | RS071B Trim Accessory SI                | -                            | -                                      |
| 20886500   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH | Tak                          | -                                      |

Mechanika i korpus

| Order Code | Full Product Name                       | Kolor Korpusu | Mech. kod ochrony przed uderzeniami | Kod stopnia ochrony |
|------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| 20888900   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK | Czarny        | IK03                                | IP20/65             |
| 33119800   | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | Biel          | IK03                                | IP20                |
| 33121100   | RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | Biel          | IK03                                | IP20                |
| 20884100   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK | Czarny        | IK03                                | IP20/65             |
| 20890200   | RS071B Trim Accessory GD                | -             | -                                   | -                   |

| Order Code | Full Product Name                       | Kolor Korpusu | Mech. kod ochrony przed uderzeniami | Kod stopnia ochrony |
|------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| 20882700   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH | Biel          | IK03                                | IP20/65             |
| 33125900   | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | Biel          | IK03                                | IP20                |
| 33127300   | RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | Biel          | IK03                                | IP20                |
| 20892600   | RS071B Trim Accessory SI                | -             | -                                   | -                   |
| 20886500   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH | Biel          | IK03                                | IP20/65             |

Certyfikaty i zastosowania

| Order Code | Full Product Name                       | Zakres temperatury otoczenia | Znak CE | Oznaczenie palności                                                       | Test rozżarzoną drutem       | Wartość migotania (PstLM) | Wartość efektu stroboskopowego (SVM) |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 20888900   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK | Od -20°C do +40°C            | Tak     | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Temperatura 650°C, czas 30 s | 0,1                       | 0,4                                  |
| 33119800   | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | Od -20°C do +40°C            | Tak     | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Temperatura 650°C, czas 30 s | 0,1                       | 0,1                                  |
| 33121100   | RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | Od -20°C do +40°C            | Tak     | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Temperatura 650°C, czas 30 s | 0,1                       | 0,1                                  |
| 20884100   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK | Od -20°C do +40°C            | Tak     | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Temperatura 650°C, czas 30 s | 0,1                       | 0,4                                  |
| 20890200   | RS071B Trim Accessory GD                | -                            | -       | -                                                                         | -                            | -                         | -                                    |
| 20882700   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH | Od -20°C do +40°C            | Tak     | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Temperatura 650°C, czas 30 s | 0,1                       | 0,4                                  |
| 33125900   | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | Od -20°C do +40°C            | Tak     | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Temperatura 650°C, czas 30 s | 0,1                       | 0,1                                  |

Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących

| Order Code | Full Product Name                       | Zakres temperatury otoczenia | Znak CE | Oznaczenie palności                                                       | Test rozżarzonym drutem      | Wartość migotania (PstLM) | Wartość efektu stroboskopowego (SVM) |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 33127300   | RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | Od -20°C do +40°C            | Tak     | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Temperatura 650°C, czas 30 s | 0,1                       | 0,1                                  |
| 20892600   | RS071B Trim Accessory SI                | -                            | -       | -                                                                         | -                            | -                         | -                                    |
| 20886500   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH | Od -20°C do +40°C            | Tak     | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Temperatura 650°C, czas 30 s | 0,1                       | 0,4                                  |



Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

| Order Code | Full Product Name                       | Początkowa chromaticzność      | Tolerancja strumienia świetlnego |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 20888900   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK | (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM  | -0%,+20%                         |
| 33119800   | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM | +/-10%                           |
| 33121100   | RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM  | +/-10%                           |
| 20884100   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK | (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM  | -0%,+20%                         |
| 20890200   | RS071B Trim Accessory GD                | -                              | -                                |

| Order Code | Full Product Name                       | Początkowa chromaticzność      | Tolerancja strumienia świetlnego |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 20882700   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH | (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM  | -0%,+20%                         |
| 33125900   | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM | +/-10%                           |
| 33127300   | RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM  | +/-10%                           |
| 20892600   | RS071B Trim Accessory SI                | -                              | -                                |
| 20886500   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH | (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM  | -0%,+20%                         |

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

| Order Code | Full Product Name                       | Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 20888900   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK | 1,2 %                                      |
| 33119800   | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | 0,6 %                                      |
| 33121100   | RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | 0,6 %                                      |
| 20884100   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK | 1,2 %                                      |
| 20890200   | RS071B Trim Accessory GD                | -                                          |
| 20882700   | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH | 1,2 %                                      |
| 33125900   | RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH    | 0,6 %                                      |
| 33127300   | RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH    | 0,6 %                                      |
| 20892600   | RS071B Trim Accessory SI                | -                                          |
| 20886500   | RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH | 1,2 %                                      |



## Przezroczysta oprawa Ledinaire Clear Accent do zastosowań akcentujących

