



Philips Ledinaire Clear Accent: надійне та чудове освітлення з точним дизайном, що підходить для різноманітних застосувань.

Ledinaire Clear Accent

Повне сімейство вбудованих світлодіодних прожекторів, що забезпечують чудове освітлення. Виберіть найкращий варіант для кожного проекту: фіксовану/регульовану головку з різними колірними температурами або версії все-в-одному з трьома колірними температурами об'єднаними в одному продукті. Насолоджуйтесь чудовою надійною роботою без необхідності обслуговування.

Переваги

- Відповідає IC: може бути закритий ізоляційним матеріалом.
- Легке встановлення: наскрізна проводка (вхідна петля/вихідна петля) через з'єднувальну коробку доступна додатково.
- Тривалий термін служби до 35 000 годин.

Характеристики

- Доступні 3 варіанти: фіксований вбудований RS060, регульований вбудований RS061 і регульований вбудований RS071B (все-в-одному).
- Повний асортимент продукції з RS060B/RS061B: варіанти 6W, 500lm, 2700K/3000K/4000K, доступні в білому кольорі.
- Три колірні температури в одному продукті RS071B: 6 Вт, 550 лм, 2700–3000–4000 К на вибір, білий та чорний кольори.
- Додаткові варіанти кольору доступні з аксесуарами для RS071B: золотий і срібний.
- Кут променя 36 градусів для RS060B/RS061B, варіанти кута променя 40 та 60 градусів для RS071B для різних потреб застосування.

Застосування

- Крамниці
- Офіси
- Готелі


Версії



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH




Silver Trim




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent

Розміри




Cut-out hole diameter - $\phi 68$ mm



Cut-out hole diameter - $\phi 68$ mm


Деталі по продукції



RS071B White



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



RS071B Black



Downlight RS060B RS061B
Asseccory 2

Загальна інформація

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Драйвер входить у комплект	Заміна джерела світла	Кількість розподільних коробок
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 BK	Так	Hi	1 шт.
929002669632	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Так	Hi	1 шт.
929002669732	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Так	Hi	1 шт.
929002669832	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Так	Hi	1 шт.
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 BK	Так	Hi	1 шт.
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Драйвер входить у комплект	Заміна джерела світла	Кількість розподільних коробок
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 WH	Так	Hi	1 шт.
929002669932	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Так	Hi	1 шт.
929002670032	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Так	Hi	1 шт.
929002670132	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Так	Hi	1 шт.
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 WH	Так	Hi	1 шт.

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номіальна) (ном.)	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Кут променя 60°
929002669632	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	80	83 lm/W	500 lm	Кут променя 36°
929002669732	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Кут променя 36°
929002669832	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Кут променя 36°
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Кут променя 40°
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Кут променя 40°
929002669932	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	80	83 lm/W	500 lm	Кут променя 36°
929002670032	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Кут променя 36°
929002670132	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Кут променя 36°
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Кут променя 60°

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Клас захисту IEC	Вхідна напруга	Частота мережі	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 BK	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Hi
929002669632	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Н/д
929002669732	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Н/д
929002669832	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Н/д
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 BK	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Hi
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Клас захисту IEC	Вхідна напруга	Частота мережі	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 WH	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ні
929002669932	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Н/д
929002670032	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Н/д
929002670132	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Н/д
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 WH	II клас безпеки	Від 220 до 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ні

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 BK	Так	-
929002669632	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Так	10 % (залежить від регулятора яскравості, наднизька напруга)
929002669732	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Так	10 % (залежить від регулятора яскравості, наднизька напруга)
929002669832	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Так	10 % (залежить від регулятора яскравості, наднизька напруга)
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 BK	Так	-
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 WH	Так	-
929002669932	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Так	10 % (залежить від регулятора яскравості, наднизька напруга)
929002670032	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Так	10 % (залежить від регулятора яскравості, наднизька напруга)
929002670132	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Так	10 % (залежить від регулятора яскравості, наднизька напруга)
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 WH	Так	-

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу	Код захисту від механічного впливу	Код захисту від проникнення
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 BK	Чорний	IK03	IP20/65
929002669632	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Білий	IK03	IP20
929002669732	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Білий	IK03	IP20
929002669832	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Білий	IK03	IP20
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 BK	Чорний	IK03	IP20/65
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу	Код захисту від механічного впливу	Код захисту від проникнення
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR Pi6 IP65 WH	Білий	IK03	IP20/65
929002669932	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Білий	IK03	IP20
929002670032	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Білий	IK03	IP20
929002670132	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Білий	IK03	IP20
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR Pi6 IP65 WH	Білий	IK03	IP20/65

Затвердження й застосування

						Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)
Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Знак CE	Позначка займистості	Випробування на займання		
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	від -20 °C до +40 °C	Так	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,1	0,4
929002669632	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	від -20 °C до +40 °C	Так	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,1	0,1
929002669732	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	від -20 °C до +40 °C	Так	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,1	0,1
929002669832	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	від -20 °C до +40 °C	Так	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,1	0,1
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	від -20 °C до +40 °C	Так	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,1	0,4
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	від -20 °C до +40 °C	Так	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,1	0,4
929002669932	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	від -20 °C до +40 °C	Так	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,1	0,1
929002670032	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	від -20 °C до +40 °C	Так	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,1	0,1
929002670132	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	від -20 °C до +40 °C	Так	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,1	0,1
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	від -20 °C до +40 °C	Так	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	0,1	0,4

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)



				Допустиме відхилення світлового потоку
Order Code	Full Product Name	Початкова колірність		
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	
929002669632	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%	
929002669732	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%	
929002669832	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%	
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	

				Допустиме відхилення світлового потоку
Order Code	Full Product Name	Початкова колірність		
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	
929002669932	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%	
929002670032	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%	
929002670132	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%	
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
929002669632	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
929002669732	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
929002669832	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65	1,2 %
WH		
929002669932	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
929002670032	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
929002670132	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65	1,2 %
WH		



Ledinaire Clear Accent

