



La oscilación máxima del solar All-in-one es de 4,000 lúmenes

Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Beneficios

- Ahorra energía
- Ecológica
- Fácil configurabilidad con control remoto
- No es necesario abrir zanjas para el cableado

Características

- Mando a distancia para seleccionar el perfil de iluminación
- Opción de kit de montaje en pared con brazo disponible
- Alta eficacia lumínica de hasta 160 lm/W
- Sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución

Aplicaciones

- Pasarelas
- Caminos
- Comodidades
- Jardines

Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
- Uso Recomendado Residencial


Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

Versions




Essential SmartBright All-in-one
Solar Pathway Light

Plano de dimensiones



TYPE	Unit: mm				
	W	L	H	D	
1000lm	171	371	44.5	40	
2000lm	203	412	44.5	50	
4000lm	228	508	44.5	50	



TYPE	Unit: mm				
	W	L	H	D	A
1000lm	171	371	44.5	38	15°
2000lm	203	412	44.5	48	25°
4000lm	228	508	44.5	48	25°

TYPE	Unit: mm			
	L2	L1	W1	D
1000lm	360	40	80	10x15
2000lm	360	40	80	10x15
4000lm	360	40	80	10x15

Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	70
Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	LiFePO4
Voltaje de la batería	3.2 V
Tipo de controlador de carga	PWM
Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Tipo de panel	Monocristalino
Controles y atenuación	
Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Capacidad de configuración	No configurable
Perfil de regulación solar	Preset Dimming
Mecánica y carcasa	
Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Color de la carcasa	Gris
Código de protección de ingreso	IP65
Altura total	44.5 mm
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Amperes por hora de la batería	Ciclos de carga y descarga de la batería	Potencia en vatios máxima del panel	Voltaje del panel
911401894102	BRC010 LED40/765 G2	15 Ah	500	14 W	4.5 V
911401894702	BRC010 LED40/765 Pro G2	15 Ah	1000	14 W	4.5 V
911401893902	BRC010 LED10/765 G2	5 Ah	500	6 W	5 V
911401894502	BRC010 LED10/765 Pro G2	5 Ah	1000	6 W	5 V
911401894302	BRC010 LED20/765 kit G2	8 Ah	500	8 W	4.5 V
911401894902	BRC010 LED20/765 kit Pro G2	8 Ah	1000	8 W	4.5 V
911401894202	BRC010 LED10/765 kit G2	5 Ah	500	6 W	5 V
911401894802	BRC010 LED10/765 kit Pro G2	5 Ah	1000	6 W	5 V
911401894002	BRC010 LED20/765 G2	8 Ah	500	8 W	4.5 V
911401894602	BRC010 LED20/765 Pro G2	8 Ah	1000	8 W	4.5 V
911401894402	BRC010 LED40/765 kit G2	15 Ah	500	14 W	4.5 V
911401895002	BRC010 LED40/765 kit Pro G2	15 Ah	1000	14 W	4.5 V

Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Longitud total	Ancho total	Order Code	Full Product Name	Longitud total	Ancho total
911401894102	BRC010 LED40/765 G2	508 mm	228 mm	911401894202	BRC010 LED10/765 kit G2	371 mm	171 mm
911401894702	BRC010 LED40/765 Pro G2	508 mm	228 mm	911401894802	BRC010 LED10/765 kit Pro G2	371 mm	171 mm
911401893902	BRC010 LED10/765 G2	371 mm	171 mm	911401894002	BRC010 LED20/765 G2	412 mm	203 mm
911401894502	BRC010 LED10/765 Pro G2	371 mm	171 mm	911401894602	BRC010 LED20/765 Pro G2	412 mm	203 mm
911401894302	BRC010 LED20/765 kit G2	412 mm	203 mm	911401894402	BRC010 LED40/765 kit G2	508 mm	228 mm
911401894902	BRC010 LED20/765 kit Pro G2	412 mm	203 mm	911401895002	BRC010 LED40/765 kit Pro G2	508 mm	228 mm

