



**Ideální řešení pro
montážní pracovníky
a zákazníky. Nabízí
snížené oslnění
a méně viditelný zdroj
světla, přesto ale
dostatečnou intenzitu
osvětlení.**

Ledinaire Recessed Downlight

Nové vestavné svítidlo LEDINAIRE nabízí vynikající kvalitu světla, vysokou účinnost a vizuální komfort. K dispozici je ve dvou velikostech se dvěma možnostmi světelného toku a dvěma možnostmi CCT pro různé aplikace. Jedná se o skutečnou profesionální volbu pro každodenní světelné instalace.

Výhody

- Jasně světlo s vizuálním komfortem
- Výrazná úspora energie
- Skvělé podání barev a spolehlivý výkon při používání

Ledinaire Recessed Downlight


Vlastnosti

- Zapuštěné provedení poskytující dostatek světla s vizuálním komfortem
- Vysoká účinnost zajišťující úsporu energie: 100 lm/W
- Čelní kryt s ochranou IP54
- Dlouhá životnost


Aplikace

- Maloobchod
- Kanceláře
- Pohostinství

Rozměrové výkresy



Cut-out hole diameter - $\phi 150$ mm



Cut-out hole diameter - $\phi 200$ mm

Detaily o výrobku



Philips Ledinaire downlight DT02



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Ledinaire Recessed Downlight

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	80
Typ optiky	Vyzařovací úhel 60°
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Barva těla	Černá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/54
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−20 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	0,1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,1
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Životnost (podle IEC)	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,6 %

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Počet předřadниковých jednotek
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	1 jednotka
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	2 jednotky
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3 jednotky
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4 jednotky

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon	
		(jmen.)	(jmen.)	(nom.) Světelný tok
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	3000 K	96,00 lm/W	1 200 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon	
		(jmen.)	(jmen.)	(nom.) Světelný tok
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	4000 K	96,00 lm/W	1 200 lm

Ledinaire Recessed Downlight

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon	
		(jmen.)	(jmen.)	(nom.) Světelný tok
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3000 K	94,00 lm/W	2 400 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon	
		(jmen.)	(jmen.)	(nom.) Světelný tok
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4000 K	94,00 lm/W	2 400 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	12 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	24 W
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM

