



# Η ιδανική λύση για μειωμένη θάμβωση και λιγότερο ορατή πηγή φωτός που εξακολουθεί να παρέχει επαρκή φωτεινή ροή.

## Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire

Το νέο χωνευτό φωτιστικό LEDINAIRE παρέχει εξαιρετική ποιότητα φωτός, υψηλή απόδοση και οπτική άνεση. Διατίθεται σε δύο μεγέθη με δύο επιλογές lumen και δύο επιλογές CCT κατάλληλες για διαφορετικές εφαρμογές. Πρόκειται για μια πραγματικά επαγγελματική επιλογή για τυπικές εγκαταστάσεις φωτισμού.

### Οφέλη

- Έντονο φως με οπτική άνεση
- Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
- Θαυμάσια χρωματική απόδοση και αξιόπιστη απόδοση κατά τη χρήση

### Χαρακτηριστικά

- Χωνευτό φωτιστικό που παρέχει επαρκή φωτισμό με οπτική άνεση
- Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας: 100 lm/W
- Μπροστινό κάλυμμα με κατηγορία προστασίας IP54
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

### Εφαρμογή


- Καταστήματα
- Γραφεία
- Χώροι φιλοξενίας

### Versions




Downlight DN070B RD-EU

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Cut-out hole diameter - Ø150mm



Cut-out hole diameter - Ø200mm

### Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire Recessed Downlight  
DN070B back

| Γενικές πληροφορίες                               |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης                | Ναι                                           |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός                        | Όχι                                           |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                   |                                               |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                 | 80                                            |
| Τύπος οπτικού συστήματος                          | Γωνία δέσμης 60°                              |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας             |                                               |
| Κατηγορία προστασίας IEC                          | Κατηγορία ασφαλείας II                        |
| Τάση εισόδου                                      | 220 έως 240 V                                 |
| Line Frequency                                    | 50 or 60 Hz                                   |
| Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off             | Όχι                                           |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης         |                                               |
| Με ρύθμιση έντασης                                | Όχι                                           |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα                 |                                               |
| Χρώμα περιβλήματος                                | Μαύρο                                         |
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις              | IK03                                          |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές                 | IP20/54                                       |
| Έγκριση και Εφαρμογή                              |                                               |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος                  | -20 έως +40 °C                                |
| Σήμανση CE                                        | Ναι                                           |
| Σήμανση ευφλεκτότητας                             | Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκες επιφάνειες |
| Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση                  | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s             |
| Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)                       | 0,1                                           |
| Στροβοσκοπικό εφέ                                 | 0,1                                           |
| Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)                   |                                               |
| Ανοχή φωτεινής ροής                               | +/-10%                                        |
| Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC) |                                               |
| Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες    | 0,6 %                                         |

Γενικές πληροφορίες

| Order Code | Full Product Name                        | Αριθμός οργάνων |
|------------|------------------------------------------|-----------------|
| 35400500   | DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU | 2 μονάδες       |
| 35402900   | DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU | 3 μονάδες       |
| 35404300   | DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU | 4 μονάδες       |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

| Order Code | Full Product Name                        | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|            |                                          |                                      |                                              |             |
| 35400500   | DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU | 4000 K                               | 96,00 lm/W                                   | 1.200 lm    |
| 35402900   | DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU | 3000 K                               | 94,00 lm/W                                   | 2.400 lm    |

| Order Code | Full Product Name                        | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|            |                                          |                                      |                                              |             |
| 35404300   | DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU | 4000 K                               | 94,00 lm/W                                   | 2.400 lm    |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name                        | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|------------------------------------------|----------------------|
| 35400500   | DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU | 12 W                 |
| 35402900   | DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU | 24 W                 |

| Order Code | Full Product Name                        | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|------------------------------------------|----------------------|
| 35404300   | DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU | 24 W                 |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

| Order Code | Full Product Name                        | Αρχική χρωματικότητα   |
|------------|------------------------------------------|------------------------|
| 35400500   | DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU | (0.3795, 0.3827) 5SDCM |
| 35402900   | DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU | (0.4300, 0.4081) 5SDCM |
| 35404300   | DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU | (0.3795, 0.3827) 5SDCM |

