



Ihanteellinen ratkaisu niin asiakkaille kuin urakoitsijoille – vähemmän häikäisyä ja huomaamattomampi valonlähde mutta silti riittävästi valotehoa.

Ledinaire Recessed Downlight

Uuden, uppoasennettavan Ledinaire Recessed Downlight -valaisimen valon laatu on erinomainen ja silmiä miellyttävä sekä valoteho suuri. Mallin voi valita käyttötarkoituksen mukaan kahdesta kokovaihtoehdosta, kahdesta valovirtavaihtoehdosta ja kahdesta CCT-vaihtoehdosta. Ammattilaisen valinta jokapäiväisiin valaistustarpeisiin

Hyödyt

- Kirkas, silmille miellyttävä valo
- Merkittävät energiansäästöt
- Erinomainen värintoisto ja luotettava suorituskyky

Ledinaire Recessed Downlight

Ominaisuudet

- Uppoasennettava malli, jonka valo on tehokas mutta miellyttävä silmille
- Erittäin tehokas ja energiaa säästävä: 100 lm/W
- IP54-suojattu etuosa
- Pitkä polttoikä

Käyttökohteet


- Myymälät
- Toimistot
- Hotellit ja ravintolat

Versions




Downlight DN070B RD-EU

Mittapiirros



Cut-out hole diameter - Ø150mm



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Tuotetiedot



Philips Ledinaire downlight DT02



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Ledinaire Recessed Downlight

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Optiikan tyyppi	Keilakulma 60°
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Musta
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP20/54
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	0,1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,1
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,6 %

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Ohjausyksiköiden lukumäärä
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220–240V D150 RD EU	1 yksikkö
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220–240V D150 RD EU	2 yksikköä
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220–240V D200 RD EU	3 yksikköä
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220–240V D200 RD EU	4 yksikköä

Valaistuksen tekniset tiedot

		Värlämpötila	Valotehokkuus	
Order Code	Full Product Name	(nim.)	(nimellinen)	Valovirta
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220–240V D150 RD EU	3000 K	96,00 lm/W	1 200 lm
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220–240V D150 RD EU	4000 K	96,00 lm/W	1 200 lm
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220–240V D200 RD EU	3000 K	94,00 lm/W	2 400 lm
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220–240V D200 RD EU	4000 K	94,00 lm/W	2 400 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Ledinaire Recessed Downlight

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	12 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	24 W
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM

