



Une solution idéale pour les installateurs et les clients qui souhaitent réduire l'éblouissement et la source de lumière visible, tout en fournissant suffisamment de lux.

Downlight encastré Ledinaire

Le nouveau downlight encastré LEDINAIRE offre une excellente qualité de lumière, une efficacité élevée et un confort visuel. Disponible en deux tailles avec deux options de lumen et deux options de CCT pour répondre à différentes applications. Il s'agit d'un véritable choix professionnel pour les installations d'éclairage quotidiennes

Avantages

- Lumière vive avec confort visuel
- Économies d'énergie tangibles
- Excellent rendu des couleurs et performances fiables pendant l'utilisation

Downlight encastré Ledinaire


Fonctions

- Facteur de forme encastré offrant une lumière suffisante et un confort visuel
- Efficacité élevée pour économie d'énergie : 100 lm/W
- Cache avant IP54
- Longue durée de vie


Application

- Commerces
- Bureaux
- Hôtellerie

Schéma dimensionnel



Cut-out hole diameter - Ø150mm



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Détails sur le produit



Philips Ledinaire downlight DT02



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Downlight encastré Ledinaire

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 60°
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Noir
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20/54
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	0,1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,1
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,6 %

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
8719514353985	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	1 unité
8719514354005	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	2 unités
8719514354029	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3 unités
8719514354043	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4 unités

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514353985	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	3000 K	96,00 lm/W	1.200 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514354005	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	4000 K	96,00 lm/W	1.200 lm

Downlight encastré Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514354029	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3000 K	94,00 lm/W	2.400 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514354043	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4000 K	94,00 lm/W	2.400 lm



Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514353985	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
8719514354005	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	12 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514354029	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	24 W
8719514354043	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514353985	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
8719514354005	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
8719514354029	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
8719514354043	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM



Downlight encastré Ledinaire

