



Une solution idéale pour les installateurs et les clients qui souhaitent réduire l'éblouissement et la source de lumière visible, tout en fournissant suffisamment de lux.

Downlight encastré Ledinaire

Le nouveau downlight encastré LEDINAIRE offre une excellente qualité de lumière, une efficacité élevée et un confort visuel. Disponible en deux tailles avec deux options de lumen et deux options de CCT pour répondre à différentes applications. Il s'agit d'un véritable choix professionnel pour les installations d'éclairage quotidiennes

Avantages

- Lumière vive avec confort visuel
- Économies d'énergie tangibles
- Excellent rendu des couleurs et performances fiables pendant l'utilisation

Downlight encastré Ledinaire

Fonctions

- Facteur de forme encastré offrant une lumière suffisante et un confort visuel
- Efficacité élevée pour économie d'énergie : 100 lm/W
- Cache avant IP54
- Longue durée de vie

Application


- Commerces
- Bureaux
- Hôtellerie

Versions



Downlight DN070B RD-EU

Schéma dimensionnel



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Détails sur le produit



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Downlight encastré Ledinaire

