



Ideális megoldás azoknak a szerelőknek és ügyfeleknek, akik csökkentett tükröződésű és kevésbé látható, mégis elég fényt adó fényforrást keresnek.

Ledinaire Recessed Downlight

Az új LEDINAIRE süllyesztett mélysugárzó kiváló fényminőséget, nagy hatékonyságot és vizuális kényelmet kínál. Két méretben kapható, kétféle fénysugaralattal és két CCT-vel a különböző alkalmazásokhoz. Igazán professzionális választás a mindennapi világítási igényekhez.

Előnyök

- Vizuális kényelem mellett is erős fény
- Jelentős energiamegtakarítás
- Kiváló színvisszaadás és megbízható teljesítmény használat közben

Ledinaire Recessed Downlight


Szolgáltatások

- Süllyesztett kialakítás, amely a vizuális komfort mellett elegendő fényt biztosít
- Nagy hatásfok az energiatakarékosság érdekében: 100 lm/W
- IP54 besorolású elülső burkolat
- Hosszú élettartamú


Alkalmazás

- Üzletek
- Irodák
- Vendéglátás

Méretezett rajza



Cut-out hole diameter - $\phi 150$ mm



Cut-out hole diameter - $\phi 200$ mm

Termék részletei



Philips Ledinaire downlight DT02



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Ledinaire Recessed Downlight

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Az optika típusa	Sugárzási szög 60°
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fekete
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/54
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	0,1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,1
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,6 %

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
35398500	DN070B LED12/830 12W 220–240V D150 RD EU	1 egység
35400500	DN070B LED12/840 12W 220–240V D150 RD EU	2 egység
35402900	DN070B LED24/830 24W 220–240V D200 RD EU	3 egység
35404300	DN070B LED24/840 24W 220–240V D200 RD EU	4 egység

Technikai adatok

		Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás	
Order Code	Full Product Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram
35398500	DN070B LED12/830 12W	3000 K	96,00 lm/W	1 200 lm

		Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás	
Order Code	Full Product Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram
	220–240V D150 RD EU			

Ledinaire Recessed Downlight

Order Code	Full Product Name	Korrelált	Fényhasznosítás	Fényáram
		színhőmérséklet	(névleges)	
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	4000 K	96,00 lm/W	1 200 lm
35402900	DN070B LED24/830 24W	3000 K	94,00 lm/W	2 400 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált	Fényhasznosítás	Fényáram
		színhőmérséklet	(névleges)	
	220-240V D200 RD EU			
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4000 K	94,00 lm/W	2 400 lm



Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	12 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	24 W
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM



Ledinaire Recessed Downlight

