



Ideálne riešenie pre montážnych technikov a zákazníkov. Ponúka znížené oslnenie a menej viditeľný zdroj svetla, napriek tomu však dostatočnú intenzitu osvetlenia.

Ledinaire Recessed Downlight

Nové zapustené svietidlo LEDINAIRE ponúka vynikajúcu kvalitu svetla, vysokú účinnosť a vizuálny komfort. K dispozícii je v dvoch veľkostiach s dvoma možnosťami svetelného toku a dvoma možnosťami CCT pre rôzne použitia. Ide o voľbu pre skutočných profesionálov na každodenné montáže osvetlenia

Výhody

- Jasné svetlo s vizuálnym komfortom
- Výrazné úspory energie
- Skvelé podanie farieb a spoľahlivý výkon počas používania

Ledinaire Recessed Downlight


Vlastnosti

- Zapustená verzia poskytuje dostatok svetla s vizuálnym komfortom
- Vysoká účinnosť zaisťujúca úsporu energie: 100 lm/W
- Predný kryt: IP54
- Dlhá životnosť


Aplikácie

- Obchod
- Kancelárie
- Gastro zariadenia

Rozmerový obrázok



Cut-out hole diameter - Ø150mm



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Podrobnosti o produkte



Philips Ledinaire downlight DT02



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Ledinaire Recessed Downlight

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI)	80
Typ optiky	Uhol vyžarovania 60°

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Čierna
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Krytie IP	IP20/54

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	0,1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,1

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,6 %
----------------------------------	-------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	1 jednotka
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	2 jednotky
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3 jednotky
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4 jednotky

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	3000 K	96,00 lm/W	1 200 lm
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	4000 K	96,00 lm/W	1 200 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3000 K	94,00 lm/W	2 400 lm

Ledinaire Recessed Downlight

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4000 K	94,00 lm/W	2 400 lm





Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	12 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	24 W
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM



Ledinaire Recessed Downlight

