



En perfekt lösning för installatörer och kunder som önskar en diskret ljuskälla som ger minskad bländning men ändå tillräckligt ljusflöde.

Ledinaire Recessed Downlight

Den nya LEDINAIRE Recessed Downlight ger utmärkt ljusqualität, hög effektivitet och visuell komfort. Finns i två storlekar med två lumenalternativ och två CCT-alternativ för olika användningsområden. Detta är ett riktigt proffsval för vardagliga belysningsinstallationer.

Fördelar

- Klart ljus med visuell komfort
- Betydande energibesparingar
- Utmärkt färgåtergivning och tillförlitlig prestanda vid användning

Funktioner


- Infälld utformning som ger tillräckligt med ljus och visuell komfort
- Hög effektivitet för energibesparing: 100 lm/W
- IP54-frontskydd
- Lång livslängd

Ledinaire Recessed Downlight


Användning

- Butik
- Kontor
- Hotell och restaurang

Måttskiss



Cut-out hole diameter - Ø150mm



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Produktinformation



Philips Ledinaire downlight DT02



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Ledinaire Recessed Downlight

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	80
Optiktyp	Spridningsvinkel 60°
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Nej
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Svart
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20/54
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	0,1
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220–240V D150 RD EU	1 enhet
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220–240V D150 RD EU	2 enheter
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220–240V D200 RD EU	3 enheter
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220–240V D200 RD EU	4 enheter

Ljusteknik

		Korrelerad färgtemperatur	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(nom)	
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220–240V D150 RD EU	3000 K	96,00 lm/W	1 200 lm
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220–240V D150 RD EU	4000 K	96,00 lm/W	1 200 lm

		Korrelerad färgtemperatur	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(nom)	
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220–240V D200 RD EU	3000 K	94,00 lm/W	2 400 lm
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220–240V D200 RD EU	4000 K	94,00 lm/W	2 400 lm

Drift och elektricitet

Ledinaire Recessed Downlight

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	12 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	24 W
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM

