



Azaltılmış kamaşma ve daha az görünür ışık kaynağına sahip ancak yine de yeterli lüks sunan tesisatçılar ve müşteriler için ideal bir çözüm.

Ledinaire Gömme yukarıdan aydınlatma

Yeni LEDINAIRE gömme yukarıdan aydınlatma, görsel konforla birlikte mükemmel ışık kalitesi ve yüksek etkinlik sunar. Farklı uygulamalara uyacak şekilde iki lümen seçeneği ve iki CCT seçeneğiyle iki boyutta mevcuttur. Günlük aydınlatma kurulumları için gerçek bir profesyonel seçimdir.

Faydaları

- Görsel konfor ile parlak ışık
- Önemli ölçüde enerji tasarrufu
- Kullanım sırasında mükemmel renksel geriverim ve güvenilir performans

Özellikler


- Görsel konforla birlikte yeterli ışık sağlayan gömme form faktörü
- Enerji tasarrufu için yüksek verimlilik: 100 lm/W
- IP54 ön kapak
- Uzun kullanım ömrü

Ledinaire Gömme yukarıdan aydınlatma


Uygulama

- Perakende
- Ofisler
- Konaklama

Boyutlu çizim



Cut-out hole diameter - Ø150mm



Cut-out hole diameter - Ø200mm

ÜRÜN BİLGİLERİ



Philips Ledinaire downlight DT02



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Ledinaire Gömme yukarıdan aydınlatma

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Optik sistem türü	60° ışın açısı

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Siyah
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/54

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	0,1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,1

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,6 %
--------------------------------	-------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü birimi sayısı
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	1 ünite
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	2 ünite
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3 ünite
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		
		Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	3000 K	96,00 lm/W	1.200 lm
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	4000 K	96,00 lm/W	1.200 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		
		Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3000 K	94,00 lm/W	2.400 lm
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4000 K	94,00 lm/W	2.400 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Ledinaire Gömme yukarıdan aydınlatma

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	12 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	24 W
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
35398500	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
35400500	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
35402900	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
35404300	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM

