



Ідеальне рішення для установників і клієнтів зі зменшеним засліпленням і менш видимим джерелом світла, але з достатнім рівнем освітленості.

Ledinaire Recessed Downlight

Новий вбудований світильник LEDINAIRE пропонує відмінну якість світла, високу ефективність і візуальний комфорт. Доступний у двох розмірах із двома варіантами світлового потоку та двома варіантами CCT для різних застосувань. Це справжній професійний вибір для повсякденного освітлення

Переваги

- Яскраве світло з візуальним комфортом
- Значне енергозбереження
- Чудова кольоропередача та надійна робота під час використання

Характеристики


- Форм-фактор вбудованих ламп забезпечують достатнє освітлення з візуальним комфортом
- Висока ефективність для енергозбереження: 100 лм/Вт
- Передня кришка IP54
- Довговічна лампа

Ledinaire Recessed Downlight


Застосування

- Крамниці
- Офіси
- Готелі

Розміри



Cut-out hole diameter - $\text{Ø}150\text{mm}$



Cut-out hole diameter - $\text{Ø}200\text{mm}$

Деталі по продукції



Philips Ledinaire downlight DT02



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Ledinaire Recessed Downlight

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Тип оптичного пристрою	Кут променя 60°
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Чорний
Код захисту від механічного впливу	IK03
Код захисту від проникнення	IP20/54
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	0,1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,1
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)	
Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,6 %

Світлотехнічні

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Кількість розподільних коробок
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	1 шт.
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	2 шт.
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3 шт.
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4 шт.

Ledinaire Recessed Downlight

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номіальна) (ном.)	Світловий потік
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	3000 K	96,00 lm/W	1 200 lm
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	4000 K	96,00 lm/W	1 200 lm
929003165532	DN070B LED24/830 24W	3000 K	94,00 lm/W	2 400 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номіальна) (ном.)	Світловий потік
	220-240V D200 RD EU			
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4000 K	94,00 lm/W	2 400 lm




Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM



Ledinaire Recessed Downlight

