



Høj ydeevne for LED-transformere understøtter den bedste lyskvalitet

LED-transformer med konstant spænding

LED-transformer med konstant spænding

Fordele

- SELV-driftsspændinger sikrer sikkerhed, selv i tilfælde af beskadigelse af ledninger eller LED-plader
- Energibesparelser gennem høj effektivitet
- Optimal modstandsdygtighed, som giver ro i sindet og lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Nemt at designtilpasse og installere
- Bredt indgangsspændingsinterval
- Lang levetid

Funktioner

- Uafhængig brug til anvendelse i isoleringsklasse II
- Stabil udgangsspænding
- Bred omgivende temperaturinterval
- Beskyttelse mod overspænding
- Nedlukningsfunktion ved kortslutning og automatisk genstart
- Globale godkendelser og certificeringer
- Kombineret DALI 2 og berøringsdæmper (TD Versioner)

LED-transformer med konstant spænding

Anvendelsesområder

- Displaybelysning til detailhandel
- Lineær effektbelysning og belysning til fryseanlæg
- Hyldebelysning
- Lysrendebelysning
- Facade effektbelysning
- Frysere og køleskabe

Versions



LED TRANSFORMER 20W 40W 60W

