



Trasformatori LED ad alte prestazioni che supportano una qualità della luce superiore

Constant Voltage LED Transformers

Trasformatori LED a tensione costante

Vantaggi

- Le tensioni operative SELV garantiscono la sicurezza anche nel caso di danni al cablaggio o ai cartelloni a LED
- Risparmio energetico grazie all'elevata efficienza
- Massima robustezza, per garantire tranquillità e costi di manutenzione inferiori
- Facile da progettare e installare
- Ampia gamma di tensioni di ingresso
- Lunga durata

Caratteristiche

- Uso indipendente per l'applicazione della classe di isolamento II
- Tensione in uscita stabile
- Ampio intervallo di temperatura ambiente
- Protezione da sovrappotenza e sovratensione
- Funzione di spegnimento per cortocircuito in uscita con riavvio automatico
- Approvazioni e certificazioni globali
- Interfaccia di comando combinata DALI 2 e Touch and Dim (Versioni TD)

Constant Voltage LED Transformers

Applicazione

- Illuminazione espositiva al dettaglio
- Illuminazione d'accento lineare e illuminazione di vetrine refrigerate
- Illuminazione per mensole
- Illuminazione di nicchie
- Illuminazione d'accento della facciata
- Frigoriferi e congelatori

Versions



LED TRANSFORMER 20W 40W 60W



LED TRANSFORMER 100W 120W 150W

