



La solution gradable DimTone créatrice d'ambiance

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Les lampes MASTER LEDBulb DT révèlent un effet lumineux étincelant semblable à l'incandescent qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E27. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à instaurer l'ambiance souhaitée.

Avantages

- économie d'énergie, 30 % d'énergie en moins par rapport à une ampoule LED standard
- Réduction des coûts de maintenance
- Remplacement simple et rapide
- Création d'ambiance

Fonctions

- Gradation DimTone
- Très bonne qualité de lumière avec un rendu des couleurs très élevé (IRC 90)
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Application

- Application résidentielle
- Restaurants, Hôtels, Bars

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 100W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 75W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Informations générales	
Culot	E27
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale	25.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	2200 K
Code couleur	922-927
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	A60

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)		Flux lumineux
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	300 degré(s)	95		806 lm
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	300 degré(s)	95		470 lm
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	300 degré(s)	95		806 lm
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	300 degré(s)	95		1.055 lm
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	300 degré(s)	95		1.521 lm
8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	300 degré(s)	95		1.521 lm
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	300 degré(s)	95		1.055 lm
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	-	90		470 lm
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	300 degré(s)	95		470 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	-	5,9 W	60 W
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	-	3,4 W	40 W
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	-	5,9 W	60 W
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	-	7,2 W	75 W
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	-	10,5 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	-	10,5 W	100 W
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	-	7,2 W	75 W
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	50 to 60 Hz	3,4 W	40 W
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	-	3,4 W	40 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	Transparent
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	Dépoli
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	Dépoli

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	Dépoli
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	Dépoli
8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	Transparent






Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	Transparent
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	Transparent

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	Transparent

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8720169311657	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	-20 à +45 °C	6 kWh
8720169311039	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95 A60 FR G	-20 à +45 °C	4 kWh
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	-20 à +45 °C	6 kWh
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	-20 à +45 °C	8 kWh
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	-20 à +45 °C	11 kWh
8720169311015	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	-20 à +45 °C	11 kWh
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	-20 à +45 °C	8 kWh
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	-20 °C à 45 °C	4 kWh
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	-20 à +45 °C	4 kWh



Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

