



Untuk kinerja terbaik dan keberlanjutan

Lampu LED MASTER Glass

Menampilkan desain heritage klasik, lampu MASTER glass filamen ini memadukan bentuk biasa lampu LED kaca pijar dengan keunggulan teknologi LED yang tahan lama. Ideal untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi pelanggan, lampu LED kaca ini memberikan kualitas cahaya yang sangat baik. Lampu MASTER glass dapat diredupkan untuk tingkat lumen dan suhu warna yang berbeda (lampu led kaca yang dapat diredupkan). Lampu ini juga memberikan penghematan energi yang signifikan, menggunakan energi 30% lebih sedikit dibandingkan lampu LED biasa. Dengan menawarkan masa pakai 25.000 jam, lampu LED kaca yang dapat diredupkan ini juga mengurangi biaya perawatan.

Benefits

- Menghemat 30% energi dibandingkan dengan lampu LED Philips standar
- Produk awet sehingga mengurangi kebutuhan untuk penggantian
- Penggantian retrofit yang mudah untuk lampu konvensional

Features

- desain heritage dengan bentuk klasik
- bentuk yang pas sempurna dan lapisan berkualitas tinggi
- Kualitas cahaya yang sangat baik dengan rendering warna yang sangat baik (CRI>95)
- Didesain agar terlihat bagus saat mati atau menyala
- Ramah lingkungan: tidak mengandung merkuri atau zat berbahaya lainnya

Application

- Rumah
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Lampu LED MASTER Glass

Versions




LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Dimensional drawing



Product	D	C
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27
Siklus Sakelar	20.000
Nominal masa pakai	25.000 jam
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2200 K
Kode Warna	922-927
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	70 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Hanya dengan peredup tertentu
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Jernih
Bentuk Bohlam	A60

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Sudut Cahaya	Indeks renderasi	Flux Cahaya
		(Nom)	warna (CRI)	
929003010382	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	-	90	806 lm
929003009982	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	-	90	470 lm
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	300 °	95	470 lm

Lampu LED MASTER Glass

Pengoperasian dan Kelistrikan

		Frekuensi	Konsumsi	Watt yang
Order Code	Full Product Name	Garis	Daya	Setara
929003010382	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	50 to 60 Hz	5,9 W	60 W
929003009982	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	50 to 60 Hz	3,4 W	40 W

		Frekuensi	Konsumsi	Watt
Order Code	Full Product Name	Garis	Daya	yang Setara
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	-	3,4 W	40 W

Penyetujuan dan Aplikasi

			Penggunaan
Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien	Energi kWh/1000 h
929003010382	MAS LEDBulbDT5,9-60W E27 927A60CL G	-20 °C hingga 45 °C	6 kWh
929003009982	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	-20 °C hingga 45 °C	4 kWh
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	-20 hingga +45 °C	4 kWh

