



Voor topprestaties en duurzaamheid

MASTER LEDbulb - Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie in glazen LED-lampen. Ze zijn ideaal om een gezellige sfeer te creëren voor klanten en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. MASTER lampen kunnen naar verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen worden gedimd (dimbare, glazen LED-lampen). Ze leveren ook aanzienlijke energiebesparingen op en gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen. Met een levensduur van 25.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Voordelen

- Bespaart 30% aan energie in vergelijking met een standaard Philips ledlamp
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een uitstekende kleurweergave (CRI>95)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing

- Thuis
- Hotels, cafés, restaurants

MASTER LEDbulb - Glas

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted



LEDclassic 100W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 75W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

MASTER LEDbulb - Glas

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	25.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 K
Kleurcode	922-927
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	A60

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	300 graden	95	806 lm
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	300 graden	95	470 lm
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	300 graden	95	806 lm
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	300 graden	95	1.055 lm
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	300 graden	95	1.521 lm
8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	300 graden	95	1.521 lm
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	300 graden	95	1.055 lm
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	-	90	470 lm
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	300 graden	95	470 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Overeenkomst					Overeenkomstig				
Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	vermogen	Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	vermogen
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	-	5,9 W	60 W	8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	-	10,5 W	100 W
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	-	3,4 W	40 W	8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	-	7,2 W	75 W
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	-	5,9 W	60 W	8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	50 to 60 Hz	3,4 W	40 W
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	-	7,2 W	75 W	8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	-	3,4 W	40 W
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	-	10,5 W	100 W					

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	Helder	8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	Mat
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	Mat	8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	Mat






MASTER LEDbulb - Glas

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	Mat
8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	Helder
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	Helder

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	Helder
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	Helder

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8720169311657	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	-20 tot +45 °C	6 kWh
8720169311039	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169311053	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	-20 tot +45 °C	6 kWh
8720169311077	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	-20 tot +45 °C	8 kWh
8720169311091	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	-20 tot +45 °C	11 kWh
8720169311015	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	-20 tot +45 °C	11 kWh
8720169310995	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	-20 tot +45 °C	8 kWh
8719514449671	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	-20 °C t/m 45 °C	4 kWh
8720169310919	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	-20 tot +45 °C	4 kWh



MASTER LEDbulb - Glas

