



Lilin dan luster LED kaca yang dapat diredupkan dan memenuhi standar tinggi untuk pengalaman pencahayaan

Lilin dan luster LED MASTER GLASS

Menampilkan desain heritage klasik, Lampu LED Filamen Klasik ini menggabungkan bentuk luster dan lilin pijar yang sudah dikenal dengan manfaat teknologi LED yang tahan lama. Ide dari produk ini adalah untuk memberikan suasana yang nyaman kepada pelanggan. Lilin dan luster MASTER LED dapat diredupkan untuk tingkat lumen yang berbeda dan juga untuk suhu warna yang berbeda. Lampu LED Kaca MASTER memberikan penghematan energi yang signifikan, bahkan 30% lebih hemat dibandingkan LED normal dan memberikan kualitas cahaya yang sangat baik. Dengan menawarkan masa pakai 25.000 jam yang dapat mengurangi biaya perawatan.

Benefits

- hemat energi, 30% lebih hemat energi dibandingkan dengan lilin dan luster Philips LED standar
- Produk awet sehingga tidak sering membutuhkan penggantian
- Penggantian yang mudah untuk lampu konvensional

Lilin dan luster LED MASTER GLASS

Features

- desain heritage dengan bentuk klasik
- bentuk yang pas sempurna dan lapisan berkualitas tinggi
- Kualitas cahaya sangat baik dengan renderasi warna supertinggi (CRI>95)
- Didesain agar terlihat bagus saat mati dan menyala
- Ramah lingkungan: tidak mengandung merkuri atau zat berbahaya lainnya

Application

- Aplikasi rumah tangga
- Perhotelan: restoran dan hotel

Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1



Dimensional drawing



Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

Lilin dan luster LED MASTER GLASS

Dimensional drawing



Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Lilin dan luster LED MASTER GLASS

Informasi Umum	
Siklus Sakelar	20.000
Nominal masa pakai	25.000 jam
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2200 K
Indeks renderasi warna (CRI)	90
Kode Warna	922-927
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	70 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Hanya dengan peredup tertentu
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Jernih
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Watt yang	
		Konsumsi Daya	Setara
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 W	40 W
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Watt yang	
		Konsumsi Daya	Setara
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5 W	25 W

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Bentuk Bohlam
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Bentuk Bohlam
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45

Penyetujuan dan Aplikasi

Lilin dan luster LED MASTER GLASS

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/1000 h
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh

