



Optimální kombinace hodnoty a výkonu

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických svíčkových a lustrových světelných zdrojů s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Tyto lustrové LED skleněné zdroje nabízejí větší úsporu energie než jejich běžné LED ekvivalenty. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné svíčkové LED světelné zdroje). Lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými svíčkovými LED skleněnými světelnými zdroji spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin tyto regulovatelné svíčkové a lustrové LED světelné zdroje snižují i náklady na údržbu.

Výhody

- 30% úspora energie v porovnání se standardními svíčkovými a lustrovými LED světelnými zdroji Philips
- Velmi dlouhá životnost prodlužující intervaly výměn
- Snadná náhrada běžných světelných zdrojů při modernizaci

Vlastnosti

- Tradiční design s klasickými tvary
- Dokonalý vzhled a vysoce kvalitní povrchová úprava
- Velmi dobrá kvalita světla s prvotřídním barevným podáním (CRI > 90)
- Nepřehlédnutelný design se zajímavým vzhledem v zapnutém i vypnutém stavu
- Šetrnost k životnímu prostředí: neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky

Aplikace

- Domácnost
- Pohostinství

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS


Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45




CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45




LEDcandle MAS B35 E14 CL


Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Obecné informace

Cyklus zapnutí	20 000
Nominální životnost	15 000 h

Světelně technické

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Index podání barev (CRI)	90
Kód barvy	927
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok	470 lm

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	3,4 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Ekvivalentní příkon	40 W

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	80 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Certifikace a použití




Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
-----------------------------	-------

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky	Tvar žárovky
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Matná	P45
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Matná	P45
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Číré	B35



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

