



For en optimal kombination af værdi og ydelse

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas har et klassisk design. Disse LED-filamentlamper kombinerer velkendte former for glødepærekerter og -kroner med fordelene ved langvarig LED-teknologi. Disse LED-kroner i glas giver flere energibesparelser end normale LED-kerter og -kroner. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forbedret af fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-kerter). Derudover giver MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas også betydelige energibesparelser, da de bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-kerter, og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-kerter og -kroner også vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-kerter og -kroner
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftninger
- Nem eftermonteringsløsning til traditionelle lamper

Funktioner

- Klassisk design og klassiske former
- Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
- God lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (CRI>90)
- De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Bolig
- Hotel og restaurant

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

Versions




LEDlustre MAS P45 E14 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45





LEDcandle MAS B35 E14 CL



LEDlustre MAS P45 E27 CL

Målskitse




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

Målskitse



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Generelle oplysninger

Skiftcyklus	20.000
Normeret levetid	15.000 t

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Farvekode	927
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm	470 lm

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	3,4 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Wattforbrugsækvivalent	40 W

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	-----------------------------

Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
---------------------------	-------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
929003060002	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
929003060202	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
929003060602	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
929003059502	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
929003060402	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929003060002	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	Klar	P45
929003060202	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Matteret	P45
929003060602	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Matteret	P45

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929003059502	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Klar	B35
929003060402	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	Klar	P45

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

