



Für eine optimale Kombination aus Wert und Leistung

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

MASTER Value Glass LED-Tropfenformlampen haben ein klassisches, traditionelles Design. Diese LED-Glühfadenlampen kombinieren die vertrauten Formen von Kerzen und Tropfenlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Tropfenformlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale LED-Kerzen und -Tropfenlampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichterlebnis, das durch die hervorragende Dimmbarkeit (dimmbare LED-Kerzen) noch verstärkt wird. MASTER Value Glass LED-Kerzen und -Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und -Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

Vorteile

- Spart 30 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Philips LED-Kerzen und -Lüstern
- Sehr lange Lebensdauer verringert den Austauschbedarf
- Einfacher Retrofit-Ersatz für klassische, herkömmliche Lampen

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Merkmale

- Traditionelles Design mit klassischen Formen
- Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche
- Sehr hohe Lichtqualität mit hervorragender Farbwiedergabe (CRI>90)
- Entworfen um gesehen zu werden, sie sehen ein- und ausgeschaltet gut aus
- Umweltfreundlich: Enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen

Anwendung

- Wohnbereich
- Hotel- und Gastgewerbe

Versions



LEDlustre MAS P45 E14 CL




LEDcandle MAS B35 E14 CL




LEDlustre MAS P45 E27 CL

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm

Allgemeine Informationen

Schaltzyklus	20'000
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Farbcode	927
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom	470 lm

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Systemleistung	3.4 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Äquivalente Leistung	40 W

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
---------------------------------	-------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Socket
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	P45
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	B35
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	P45

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

