



Az érték és a teljesítmény optimális kombinációja

MASTER Value üveg LED-es gyertya- és csillárégők

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálas MASTER Value Glass LED-es csillárégők a hagyományos gyertya- és csillárégők megszokott alakját a tartós LED technológia előnyeivel ötvözik. Ezek az üveg LED-es csillárégők nagyobb energiamegtakarítást kínálnak a normál LED-es gyertya- és csillárégőkkel összehasonlítva, ugyanakkor elsőrangú fényerő-szabályozási képességeikkel kitűnő világítási élményt nyújtanak az ügyfeleknek. A MASTER Value Glass LED-es gyertya- és csillárégők jelentős, a normál üveg LED-es gyertya- és csillárégőkhöz képest akár 30%-kal nagyobb energiamegtakarítást és kiváló fényminőséget biztosítanak, továbbá 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.

Előnyök

- 30%-kal több energiát takarítanak meg, mint a normál Philips LED-gyertya- és csillárégők
- Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
- A hagyományos lámpák egyszerűen, közvetlen cserélhetők

Szolgáltatások

- Hagományos kialakítás klasszikus formákkal
- Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés
- Kiváló fényminőség felsőfokú színvisszaadással (CRI>90)
- Látványra tervezve – remekük mutatnak be- és kikapcsolva is
- Környezetbarát: nem tartalmaznak higanyt vagy más veszélyes anyagokat

MASTER Value üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Alkalmazás

- Otthonok
- Vendéglátóipar

Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45




CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45




LEDcandle MAS B35 E14 CL

Méretezett rajza




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

MASTER Value üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Általános információ	
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam	15 000 h
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	90
Színkód	927
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram	470 lm
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	3,4 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Teljesítmény-egyenérték	40 W
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Matt	P45

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Matt	P45

MASTER Value üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Átlátszó	B35

