



For en optimal kombinasjon av verdi og ytelse

MASTER Value mignon og prismepærer av glass

MASTER Value Glass LED-pærer har en klassisk arvdesign, disse LED-glødelampene kombinerer de velkjente formene til glødelamper og prismepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse LED-lysene i glass gir mer energibesparelser enn vanlige LED-lys og -prismepærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare LED-stearinlys). MASTER Value Glass LED-lys og -prismepærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-lys og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-lysene og prismepærene også vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

- Sparer 30 % energi sammenlignet med standard LED-lys og lys fra Philips
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
- Enkel ettermonterbar erstatningsenhet for konvensjonelle lamper

Funksjoner

- klassisk design og tradisjonelle former
- perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Meget god lyskvalitet med utmerket fargegjengivelse (CRI>90)
- Laget for å ses, både tendt og slukket
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Hjem
- Hotell- og restaurantnæringen

MSTER Value mignon og prismepærer av glass

Versions




LEDlustre MAS P45 E14 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45





LEDcandle MAS B35 E14 CL



LEDlustre MAS P45 E27 CL

Målskisse




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

MSTER Value mignon og prismepærer av glass

Målskisse



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Generell informasjon	
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Fargekode	927
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse	470 lm
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	3,4 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Effekten som tilsvarer	40 W
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929003060002	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
929003060202	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
929003060602	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
929003059502	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
929003060402	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Mekanikk og innfatning

MSTER Value mignon og prismepærer av glass

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929003060002	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	P45
929003060202	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	P45
929003060602	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	P45
929003059502	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	B35
929003060402	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	P45

