



Para uma combinação ideal de valor e rendimento

Velas e esféricas LED de vidro MASTER Value

Os lustres LED MASTER Value Glass apresentam um design clássico tradicional. Estas lâmpadas LED de filamento aliam as formas familiares das velas e dos lustres incandescentes aos benefícios da tecnologia LED de longa duração. Estes lustres LED de vidro oferecem mais poupanças de energia do que as velas e lustres LED normais. Ao mesmo tempo, também proporcionam aos clientes uma boa experiência de luz, reforçada pelo excelente rendimento de regulação (velas LED reguláveis). Os lustres e lustres LED MASTER Value Glass oferecem poupanças de energia significativa, consumindo menos 30% de energia em comparação com as velas LED de vidro normais e proporcionam uma excelente qualidade de luz. Ao oferecerem uma vida útil de 15 000 horas, estas velas e lustres LED reguláveis também reduzem os custos de manutenção.

Benefícios

- Poupa 30% de energia em comparação com os lustres e as velas LED padrão da Philips
- A longa vida útil reduz a necessidade de substituições
- Substituição retrofit fácil para as lâmpadas convencionais

Características

- design tradicional com formas clássicas
- encaixe perfeito e acabamento de alta qualidade
- Iluminação de muito boa qualidade com uma excelente restituição cromática (CRI>90)
- Concebidas para serem vistas, são bonitas acesas ou apagadas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Velas e esféricas LED de vidro MASTER Value

Aplicação

- Habitações
- Hotéis

Versions




LEDlustre MAS P45 E14 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45




LEDcandle MAS B35 E14 CL



LEDlustre MAS P45 E27 CL



Desenho dimensional



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Velas e esféricas LED de vidro MASTER Value

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Velas e esféricas LED de vidro MASTER Value

Informações gerais

Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	90
Código da cor	927
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo Luminoso	470 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	3,4 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Potência equivalente	40 W

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	80 °C
-------------------------	-------

Controlos e regulação

Regulável	Apenas com reguladores específicos
-----------	------------------------------------

Aprovação e aplicação


Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
-------------------------------	-------

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	Transparente	P45
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Fosca	P45
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Fosca	P45
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Transparente	B35
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	Transparente	P45



Velas e esféricas LED de vidro MASTER Value

