



Pentru o combinație optimă între valoare și performanță

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER Value

MASTER Value Glass LED prezintă un design clasic, aceste lămpi cu filament cu LED-uri combină formele familiare ale lumânărilor și cu beneficiile tehnologiei LED de lungă durată. Aceste surse din sticlă cu LED oferă economii de energie mai mari decât sursele LED obișnuite. În același timp, oferă clienților și o experiență de lumină bună, îmbunătățită de performanțe excelente de reglare a luminii (dimabile). MASTER Value Glass LED oferă economii semnificative de energie, folosind cu 30% mai puțină energie în comparație cu sursele LED din sticlă obișnuite și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, aceste lumânări și lumânări LED reglabile reduc, de asemenea, costurile de întreținere.

Beneficii

- Economisesc cu 30 % mai multă energie în comparație cu becurile tip lumânare cu LED Philips standard
- Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirii
- Înlocuire retrofit simplă a lămpilor convenționale

Caracteristici

- Design tradițional cu forme clasice
- Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate
- Calitate foarte bună a luminii cu o redare excelentă a culorilor (CRI>90)
- Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse
- Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere

- Aplicații casnice
- Industria hotelieră

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER Value


Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45




CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45




LEDcandle MAS B35 E14 CL


Cote



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER Value

Informații generale

Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală	15.000 ore

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	90
Cod culoare	927
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos	470 lm

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum de curent	3,4 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Echivalent putere	40 W

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
------------------------------------	-----------------------------

Aprobare și aplicație


Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
------------------------------	-------

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Mat	P45
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Mat	P45
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Transparent	B35



Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER Value

