



La solution classique pour un éclairage décoratif

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules flamme et lustres LED Philips standard
- L'ampoule flamme LED a une très longue durée de vie qui réduit la fréquence de remplacement.
- Remplacement aisé des lampes conventionnelles

Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière et bon rendu des couleurs (IRC>80)
- D'un esthétisme remarquable, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament


Application

- Maison
- Hôtellerie

Versions





CLA LEDcandle 25W E14 827 FR B35



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827 CL ND

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Informations générales	
Culot	E14
Cycle d'allumage	20 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	B35

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W


Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Dépoli
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Dépoli

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Transparent

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

