



Una solución industrial competitiva con aspecto y sensación excelentes

SmartBright HighBay BY320P 120-277 V

SmartBright Highbay explora continuamente un mejor equilibrio de precio y rendimiento. La familia de productos ofrece una gran variedad de productos y una excelente especificación y gran competitividad con confiabilidad a largo plazo y calidad, que abarca la mayoría de las aplicaciones industriales

Beneficios

- Gran historial de ahorro de energía
- Sólido y confiable con una larga duración
- Calibración más fácil y sencilla in situ
- Los diferentes requisitos de aplicación se satisfacen con una variedad de productos

Características

- 30,000 h (calculado L70B50) a 35 °C
- CW (6,500 K)
- IP65/IK07
- 130 lm/W
- 3 paquetes de lúmenes: 13,000; 19,500; y 21,000 lm
- 120-277 V~, 50/60 Hz

Aplicaciones

- Áreas de fabricación
- Salas de exposición y salones de techos altos
- Centros de logística y almacenamiento

SmartBright HighBay BY320P 120-277 V

Advertencias y seguridad

- El luminario debe usarse dentro de las especificaciones del producto aplicables, las instrucciones de instalación y las condiciones ambientales para el almacenamiento, y el funcionamiento de acuerdo con las pautas de aplicación proporcionadas por Signify para que la garantía del producto sea válida.
- El luminario debe instalarse por un electricista calificado y cableado de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas IEE o los requisitos nacionales
- Se debe cortar la corriente eléctrica antes de la inspección, instalación o desinstalación del luminario
- Antes de usar el producto, es necesaria una puesta a tierra externa. La puesta a tierra también es necesaria durante toda la vida útil del luminario
- La atmósfera corrosiva o los materiales peligrosos, como el azufre, el cloro, el ftalato, etc., deben evitarse durante el uso y el almacenamiento del producto

Versions



SmartBright HighBay BY320P G2

Información general

Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	≥80
Eficacia luminica (promedio) (nominal)	140 lm/W

Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Gris
Código de protección de ingreso	IP65

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
-------------------------------	----------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	
		correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401885985	BY320P G2 LED210/NW PSU 120-277 WB	4000 K	21.000 lm
911401886085	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 WB	6500 K	21.000 lm
911401886185	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB	6500 K	21.000 lm
911401885685	BY320P G2 LED140/NW PSU 120-277 WB	4000 K	14.000 lm
911401885785	BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 WB	6500 K	14.000 lm
911401885885	BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 MB	6500 K	14.000 lm
911401886285	BY320P G2 LED280/NW PSU 120-277 WB	4000 K	28.000 lm
911401886385	BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 WB	6500 K	28.000 lm
911401886485	BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 MB	6500 K	28.000 lm

SmartBright HighBay BY320P 120-277 V

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401885985	BY320P G2 LED210/NW PSU 120-277 WB	150 W
911401886085	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 WB	150 W
911401886185	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB	150 W
911401885685	BY320P G2 LED140/NW PSU 120-277 WB	100 W
911401885785	BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 WB	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401885885	BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 MB	100 W
911401886285	BY320P G2 LED280/NW PSU 120-277 WB	200 W
911401886385	BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 WB	200 W
911401886485	BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 MB	200 W

