



LED-Lampen für spezielle Anwendungen

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Vorteile

- Energiesparend mit LED-Technologie
- Einfache Auswahl und Installation

Merkmale

- Energiesparend mit LED-Technologie
- Lange Nutzlebensdauer
- Einfache Installation

Anwendung

- Wohnbereich
- Hotel
- Einzelhandel

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Versions





LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

Abmessungsskizzen



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Allgemeine Informationen	
Schaltzyklus	50.000
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Socket
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		
		Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		
		Farbtemperatur	Farbcode	Lichtstrom
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Äquivalente	
		Systemleistung	Leistung
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Äquivalente	
		Systemleistung	Leistung
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Röhre
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Röhre

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Genehmigung und Anwendung

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh

