



Lampy LED do zastosowań specjalnych

Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Specjalne lampy LED można łatwo zainstalować do określonych zastosowań.

Korzyści

- energooszczędność z technologią LED
- łatwy wybór i instalacja

Cechy

- energooszczędność z technologią LED
- Budowanie różnych nastrojów: od ciepłej bieli do chłodnego światła dziennego
- łatwa instalacja

Zastosowanie

- Strona główna
- Hotele
- Sklepy



Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Wersje



LED T25 E14 WW C1 POS1

Rysunki techniczne



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Informacje ogólne	
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Podłużne
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Podłużne

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh

