



Philips 深度嵌入式射灯 采用三层光学设计，融入 防眩光功能，是目前市场 上的标志性技术。

深度嵌入式射灯

深度嵌入式射灯为消费者提供满意的体验，包括呵护眼睛、质量可靠以及性能出色，特别是融入了防眩光功能。

优点

- 呵护眼睛的舒适 LED 灯
- 使用寿命长
- 可靠出众的性能

特点

- 三层光学膜
- EyeComfort
- 性能出众
- 使用安全，质量可靠

应用

- 商场照明
- 办公室照明
- 宾馆照明

深度嵌入式射灯

Versions



RS350 G2 RC Rd D75 1H GC



RS350 G2 SF RD




RS350 G2 RC Rd D55 1H GC




RS350 G2 RC Rd D100 1H GC

二维绘图



深度嵌入式射灯

二维绘图



产品详细



RS350 G2 RD back

深度嵌入式射灯

一般信息	
可更换光源	否
灯技术	
显色指数 (CRI)	90
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上

一般信息

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
929003222610	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 24D 2H	是	1 个单位
929003222710	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 36D 2H	是	1 个单位
929003222810	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 24D 2H	是	1 个单位
929003222910	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 36D 2H	是	1 个单位
929003223410	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 24D 2H	是	1 个单位
929003223510	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 36D 2H	是	1 个单位
929003223610	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 24D 2H	是	1 个单位
929003223710	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 36D 2H	是	1 个单位
929003216210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	是	1 个单位
929003216310	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	是	1 个单位
929003216410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H	是	1 个单位
929003216510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	是	1 个单位
929003216610	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H	是	1 个单位
929003216710	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H	是	1 个单位
929003216810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	是	1 个单位
929003216910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	是	1 个单位
929003217010	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 50D 1H	是	1 个单位
929003217110	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	是	1 个单位
929003217210	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	是	1 个单位
929003217310	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 50D 1H	是	1 个单位
929003217410	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	是	1 个单位
929003217510	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	是	1 个单位
929003217610	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 50D 1H	是	1 个单位
929003217710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	是	1 个单位
929003217810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	是	1 个单位
929003217910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 50D 1H	是	1 个单位
929004098710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 15D 1H	是	1 个单位
929004098810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 15D 1H	是	1 个单位
929004098910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 15D 1H	是	1 个单位
929004099010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 15D 1H	是	1 个单位
929003220010	RS350 G2 SF Rd D100 11W 30K 24D 1H	是	10 个单位
929003220210	RS350 G2 SF Rd D100 11W 40K 24D 1H	是	12 个单位
929003220410	RS350 G2 SF Rd D100 9W 30K 24D 1H	是	14 个单位

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
929003220610	RS350 G2 SF Rd D100 9W 40K 24D 1H	是	18 个单位
929003224210	RS350 G2 SF Rd D80 7W 30K 24D 1H	是	62 个单位
929003224410	RS350 G2 SF Rd D80 7W 40K 24D 1H	是	64 个单位
929004129910	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 24D 2H	是	2 个单位
929004130010	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 36D 2H	是	2 个单位
929004130110	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 24D 2H	是	2 个单位
929004130210	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 36D 2H	是	2 个单位
929004130310	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 24D 2H	是	2 个单位
929004130410	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 36D 2H	是	2 个单位
929004130510	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 24D 2H	是	2 个单位
929004130610	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 36D 2H	是	2 个单位
929003214410	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 24D 1H	是	1 个单位
929003214510	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 36D 1H	是	1 个单位
929003214710	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 24D 1H	是	1 个单位
929003214810	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 36D 1H	是	1 个单位
929003215010	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	是	1 个单位
929003215110	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	是	1 个单位
929003215310	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	是	1 个单位
929003215410	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	是	1 个单位
929003219110	RS350 G2 RC Rd D100 23W 40K 50D 1H	是	1 个单位
929004099110	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 24D 1H	是	1 个单位
929004099210	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 36D 1H	是	1 个单位
929004099410	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 24D 1H	是	1 个单位
929004099510	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 36D 1H	是	1 个单位
929003219210	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 24D 2H	否	-
929003219310	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 36D 2H	否	-
929003219410	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 24D 2H	否	-
929003219510	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 36D 2H	否	-
929003220810	RS350 G2 SF Sq L100 11W 30K 24D 1H	是	20 个单位
929003221010	RS350 G2 SF Sq L100 11W 40K 24D 1H	是	22 个单位
929003221210	RS350 G2 SF Sq L100 9W 30K 24D 1H	是	24 个单位
929003221410	RS350 G2 SF Sq L100 9W 40K 24D 1H	是	26 个单位
929003225010	RS350 G2 SF Sq L80 7W 30K 24D 1H	是	70 个单位

深度嵌入式射灯

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
929003225210	RS350 G2 SF Sq L80 7W 40K 24D 1H	是	72 个单位
929003340210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 24D 1H	-	-
929003340410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H	-	-
929003340510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 50D 1H	-	-
929003340610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 24D 1H	-	-
929003340810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 24D 1H	-	-
929003340910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 50D 1H	-	-
929003341010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 24D 1H	-	-

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
929003341210	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 24D 1H	-	-
929003341310	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H	-	-
929003343410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 36D 1H	-	-
929003343510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 36D 1H	-	-
929003343610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 36D 1H	-	-
929003343710	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 36D 1H	-	-
929003343810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 36D 1H	-	-
929003343910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H	-	-

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定)(标称)	光通量	光源数量	光学类型
929003222610	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 24D 2H	3000 K	77 lm/W	1,080 lm	2	光束角度 24°
929003222710	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 36D 2H	3000 K	77 lm/W	1,080 lm	2	光束角度 36°
929003222810	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 24D 2H	4000 K	82 lm/W	1,160 lm	2	光束角度 24°
929003222910	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 36D 2H	4000 K	82 lm/W	1,160 lm	2	光束角度 36°
929003223410	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 24D 2H	3000 K	90 lm/W	2,000 lm	2	光束角度 24°
929003223510	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 36D 2H	3000 K	90 lm/W	2,000 lm	2	光束角度 36°
929003223610	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 24D 2H	4000 K	98 lm/W	2,160 lm	2	光束角度 24°
929003223710	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 36D 2H	4000 K	98 lm/W	2,160 lm	2	光束角度 36°
929003216210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	3000 K	80.00 lm/W	560 lm	-	光束角度 36°
929003216310	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	3000 K	80.00 lm/W	560 lm	-	光束角度 36°
929003216410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H	3000 K	80.00 lm/W	560 lm	-	光束角度 50°
929003216510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	4000 K	85.71 lm/W	600 lm	-	光束角度 24°
929003216610	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H	4000 K	85.71 lm/W	600 lm	-	光束角度 36°
929003216710	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H	4000 K	85.00 lm/W	600 lm	-	光束角度 50°
929003216810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	3000 K	81.11 lm/W	730 lm	-	光束角度 24°
929003216910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	3000 K	81.11 lm/W	730 lm	-	光束角度 36°
929003217010	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 50D 1H	3000 K	81.11 lm/W	730 lm	-	光束角度 36°
929003217110	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	4000 K	88.89 lm/W	800 lm	-	光束角度 24°
929003217210	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	4000 K	88.89 lm/W	800 lm	-	光束角度 36°
929003217310	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 50D 1H	4000 K	88.00 lm/W	800 lm	-	光束角度 36°
929003217410	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	3000 K	90.91 lm/W	1,000 lm	-	光束角度 36°
929003217510	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	3000 K	90.91 lm/W	1,000 lm	-	光束角度 36°
929003217610	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 50D 1H	3000 K	90.91 lm/W	1,000 lm	-	光束角度 36°
929003217710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	4000 K	98.18 lm/W	1,080 lm	-	光束角度 36°
929003217810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	4000 K	98.18 lm/W	1,080 lm	-	光束角度 36°
929003217910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 50D 1H	4000 K	98.18 lm/W	1,080 lm	-	光束角度 36°
929004098710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 15D 1H	2700 K	81 lm/W	900 lm	1	高光泽视镜
929004098810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 15D 1H	3000 K	86 lm/W	950 lm	1	高光泽视镜
929004098910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 15D 1H	3500 K	90 lm/W	1,000 lm	1	高光泽视镜
929004099010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 15D 1H	4000 K	95 lm/W	1,050 lm	1	高光泽视镜
929003220010	RS350 G2 SF Rd D100 11W 30K 24D 1H	3000 K	90 lm/W	1,000 lm	-	光束角度 24°
929003220210	RS350 G2 SF Rd D100 11W 40K 24D 1H	4000 K	98 lm/W	1,080 lm	-	光束角度 24°
929003220410	RS350 G2 SF Rd D100 9W 30K 24D 1H	3000 K	81 lm/W	730 lm	-	光束角度 24°
929003220610	RS350 G2 SF Rd D100 9W 40K 24D 1H	4000 K	88 lm/W	800 lm	-	光束角度 24°
929003224210	RS350 G2 SF Rd D80 7W 30K 24D 1H	3000 K	77 lm/W	540 lm	-	光束角度 24°
929003224410	RS350 G2 SF Rd D80 7W 40K 24D 1H	4000 K	82 lm/W	580 lm	-	光束角度 24°
929004129910	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 24D 2H	3000 K	100 lm/W	3,000 lm	2	高光泽视镜
929004130010	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 36D 2H	3000 K	100 lm/W	3,000 lm	2	高光泽视镜
929004130110	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 24D 2H	4000 K	106 lm/W	3,200 lm	2	高光泽视镜
929004130210	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 36D 2H	4000 K	106 lm/W	3,200 lm	2	高光泽视镜

深度嵌入式射灯

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定)(标称)	光通量	光源数量	光学类型
929004130310	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 24D 2H	3000 K	87 lm/W	4,000 lm	2	高光泽视镜
929004130410	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 36D 2H	3000 K	87 lm/W	4,000 lm	2	高光泽视镜
929004130510	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 24D 2H	4000 K	93 lm/W	4,300 lm	2	高光泽视镜
929004130610	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 36D 2H	4000 K	93 lm/W	4,300 lm	2	高光泽视镜
929003214410	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 24D 1H	3000 K	87.50 lm/W	350 lm	-	光束角度 24°
929003214510	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 36D 1H	3000 K	87.50 lm/W	350 lm	-	光束角度 36°
929003214710	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 24D 1H	4000 K	92.50 lm/W	370 lm	-	光束角度 24°
929003214810	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 36D 1H	4000 K	92.50 lm/W	370 lm	-	光束角度 36°
929003215010	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	3000 K	77.14 lm/W	540 lm	-	光束角度 36°
929003215110	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	3000 K	77.14 lm/W	540 lm	-	光束角度 36°
929003215310	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	4000 K	82.86 lm/W	580 lm	-	光束角度 36°
929003215410	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	4000 K	82.86 lm/W	580 lm	-	光束角度 36°
929003219110	RS350 G2 RC Rd D100 23W 40K 50D 1H	4000 K	89.13 lm/W	2,050 lm	-	光束角度 36°
929004099110	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 24D 1H	3000 K	100 lm/W	1,500 lm	1	高光泽视镜
929004099210	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 36D 1H	3000 K	100 lm/W	1,500 lm	1	高光泽视镜
929004099410	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 24D 1H	4000 K	106 lm/W	1,600 lm	1	高光泽视镜
929004099510	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 36D 1H	4000 K	106 lm/W	1,600 lm	1	高光泽视镜
929003219210	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 24D 2H	3000 K	105 lm/W	4,000 lm	2	光束角度 24°
929003219310	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 36D 2H	3000 K	105 lm/W	4,000 lm	2	光束角度 36°
929003219410	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 24D 2H	4000 K	113 lm/W	4,300 lm	2	光束角度 24°
929003219510	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 36D 2H	4000 K	113 lm/W	4,300 lm	2	光束角度 36°
929003220810	RS350 G2 SF Sq L100 11W 30K 24D 1H	3000 K	90 lm/W	1,000 lm	-	光束角度 24°
929003221010	RS350 G2 SF Sq L100 11W 40K 24D 1H	4000 K	98 lm/W	1,080 lm	-	光束角度 24°
929003221210	RS350 G2 SF Sq L100 9W 30K 24D 1H	3000 K	81 lm/W	730 lm	-	光束角度 24°
929003221410	RS350 G2 SF Sq L100 9W 40K 24D 1H	4000 K	88 lm/W	800 lm	-	光束角度 24°
929003225010	RS350 G2 SF Sq L80 7W 30K 24D 1H	3000 K	77 lm/W	540 lm	-	光束角度 24°
929003225210	RS350 G2 SF Sq L80 7W 40K 24D 1H	4000 K	82 lm/W	580 lm	-	光束角度 24°
929003340210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 24D 1H	2700 K	75 lm/W	530 lm	-	-
929003340410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H	3500 K	82 lm/W	580 lm	-	-
929003340510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 50D 1H	3500 K	82 lm/W	580 lm	-	-
929003340610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 24D 1H	2700 K	77 lm/W	700 lm	-	-
929003340810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 24D 1H	3500 K	85 lm/W	770 lm	-	-
929003340910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 50D 1H	3500 K	85 lm/W	770 lm	-	-
929003341010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 24D 1H	2700 K	86 lm/W	950 lm	-	-
929003341210	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 24D 1H	3500 K	96 lm/W	1,060 lm	-	-
929003341310	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H	3500 K	96 lm/W	1,060 lm	-	-
929003343410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 36D 1H	2700 K	75 lm/W	530 lm	-	-
929003343510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 36D 1H	3500 K	82 lm/W	580 lm	-	-
929003343610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 36D 1H	2700 K	77 lm/W	700 lm	-	-
929003343710	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 36D 1H	3500 K	85 lm/W	770 lm	-	-
929003343810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 36D 1H	2700 K	86 lm/W	950 lm	-	-
929003343910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H	3500 K	96 lm/W	1,060 lm	-	-

操作和电气

Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	输入电压	线频率	功耗	适用于随机开关
929003222610	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 24D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	-	否
929003222710	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 36D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	-	否
929003222810	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 24D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	-	否
929003222910	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 36D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	-	否
929003223410	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 24D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	-	否
929003223510	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 36D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	-	否

深度嵌入式射灯

Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	输入电压	线频率	功耗	适用于随机开关
929003223610	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 24D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	-	否
929003223710	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 36D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	-	否
929003216210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003216310	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003216410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003216510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003216610	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003216710	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003216810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	9 W	否
929003216910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	9 W	否
929003217010	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 50D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	9 W	否
929003217110	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	9 W	否
929003217210	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	9 W	否
929003217310	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 50D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	9 W	否
929003217410	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	11 W	否
929003217510	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	11 W	否
929003217610	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 50D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	11 W	否
929003217710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	11 W	否
929003217810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	11 W	否
929003217910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 50D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	11 W	否
929004098710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 15D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	-	11 W	不适用
929004098810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 15D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	-	11 W	不适用
929004098910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 15D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	-	11 W	不适用
929004099010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 15D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	-	11 W	不适用
929003220010	RS350 G2 SF Rd D100 11W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	11 W	否
929003220210	RS350 G2 SF Rd D100 11W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	11 W	否
929003220410	RS350 G2 SF Rd D100 9W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	9 W	否
929003220610	RS350 G2 SF Rd D100 9W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	9 W	否
929003224210	RS350 G2 SF Rd D80 7W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003224410	RS350 G2 SF Rd D80 7W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929004129910	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 24D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	-	30 W	不适用
929004130010	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 36D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	-	30 W	不适用
929004130110	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 24D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	-	30 W	不适用
929004130210	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 36D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	-	30 W	不适用
929004130310	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 24D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	-	46 W	不适用
929004130410	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 36D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	-	46 W	不适用
929004130510	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 24D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	-	46 W	不适用
929004130610	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 36D 2H	安全等级 II	220 至 240 V	-	46 W	不适用
929003214410	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	4 W	否
929003214510	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	4 W	否
929003214710	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	4 W	否
929003214810	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	4 W	否
929003215010	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003215110	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003215310	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003215410	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003219110	RS350 G2 RC Rd D100 23W 40K 50D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	23 W	否
929004099110	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	-	15 W	不适用
929004099210	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	-	15 W	不适用
929004099410	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	-	15 W	不适用
929004099510	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 36D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	-	15 W	不适用
929003219210	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 24D 2H	安全等级 III	最大 33-40 V	- Hz	-	否

深度嵌入式射灯

Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	输入电压	线频率	功耗	适用于随机开关
929003219310	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 36D 2H	安全等级 III	最大 33-40 V	- Hz	-	否
929003219410	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 24D 2H	安全等级 III	最大 33-40 V	- Hz	-	否
929003219510	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 36D 2H	安全等级 III	最大 33-40 V	- Hz	-	否
929003220810	RS350 G2 SF Sq L100 11W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	11 W	否
929003221010	RS350 G2 SF Sq L100 11W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	11 W	否
929003221210	RS350 G2 SF Sq L100 9W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	9 W	否
929003221410	RS350 G2 SF Sq L100 9W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	9 W	否
929003225010	RS350 G2 SF Sq L80 7W 30K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003225210	RS350 G2 SF Sq L80 7W 40K 24D 1H	安全等级 II	220 至 240 V	50 or 60 Hz	7 W	否
929003340210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 24D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	7 W	-
929003340410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	7 W	-
929003340510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 50D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	7 W	-
929003340610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 24D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	9 W	-
929003340810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 24D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	9 W	-
929003340910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 50D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	9 W	-
929003341010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 24D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	11 W	-
929003341210	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 24D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	11 W	-
929003341310	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	11 W	-
929003343410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 36D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	7 W	-
929003343510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 36D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	7 W	-
929003343610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 36D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	9 W	-
929003343710	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 36D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	9 W	-
929003343810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 36D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	11 W	-
929003343910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H	安全等级 II	220 V	50 or 60 Hz	11 W	-

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	外壳颜色	机械冲击保护代码	Order Code	Full Product Name	外壳颜色	机械冲击保护代码
929003222610	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 24D 2H	白色	IK03	929003217810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	灰色	IK03
929003222710	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 36D 2H	白色	IK03	929003217910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 50D 1H	灰色	IK03
929003222810	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 24D 2H	白色	IK03	929004098710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 15D 1H	深灰色	IK03
929003222910	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 36D 2H	白色	IK03	929004098810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 15D 1H	深灰色	IK03
929003223410	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 24D 2H	灰色	IK03	929004098910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 15D 1H	深灰色	IK03
929003223510	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 36D 2H	灰色	IK03	929004099010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 15D 1H	深灰色	IK03
929003223610	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 24D 2H	灰色	IK03	929003220010	RS350 G2 SF Rd D100 11W 30K 24D 1H	白色	IK03
929003223710	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 36D 2H	灰色	IK03	929003220210	RS350 G2 SF Rd D100 11W 40K 24D 1H	白色	IK03
929003216210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	灰色	IK03	929003220410	RS350 G2 SF Rd D100 9W 30K 24D 1H	白色	IK03
929003216310	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	灰色	IK03	929003220610	RS350 G2 SF Rd D100 9W 40K 24D 1H	白色	IK03
929003216410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H	灰色	IK03	929003224210	RS350 G2 SF Rd D80 7W 30K 24D 1H	白色	IK03
929003216510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	灰色	IK03	929003224410	RS350 G2 SF Rd D80 7W 40K 24D 1H	白色	IK03
929003216610	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H	灰色	IK03	929004129910	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 24D 2H	深灰色	IK03
929003216710	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H	灰色	IK03	929004130010	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 36D 2H	深灰色	IK03
929003216810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	灰色	IK03	929004130110	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 24D 2H	深灰色	IK03
929003216910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	灰色	IK03	929004130210	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 36D 2H	深灰色	IK03
929003217010	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 50D 1H	灰色	IK03	929004130310	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 24D 2H	深灰色	IK03
929003217110	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	灰色	IK03	929004130410	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 36D 2H	深灰色	IK03
929003217210	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	灰色	IK03	929004130510	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 24D 2H	深灰色	IK03
929003217310	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 50D 1H	灰色	IK03	929004130610	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 36D 2H	深灰色	IK03
929003217410	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	灰色	IK03	929003214410	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 24D 1H	灰色	IK03
929003217510	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	灰色	IK03	929003214510	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 36D 1H	灰色	IK03
929003217610	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 50D 1H	灰色	IK03	929003214710	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 24D 1H	灰色	IK03
929003217710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	灰色	IK03	929003214810	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 36D 1H	灰色	IK03

深度嵌入式射灯

Order Code	Full Product Name	外壳颜色	机械冲击保护代码
929003215010	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	灰色	IK03
929003215110	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	灰色	IK03
929003215310	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	灰色	IK03
929003215410	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	灰色	IK03
929003219110	RS350 G2 RC Rd D100 23W 40K 50D 1H	灰色	IK03
929004099110	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 24D 1H	深灰色	IK03
929004099210	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 36D 1H	深灰色	IK03
929004099410	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 24D 1H	深灰色	IK03
929004099510	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 36D 1H	深灰色	IK03
929003219210	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 24D 2H	灰色	IK03
929003219310	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 36D 2H	灰色	IK03
929003219410	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 24D 2H	灰色	IK03
929003219510	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 36D 2H	灰色	IK03
929003220810	RS350 G2 SF Sq L100 11W 30K 24D 1H	白色	IK03
929003221010	RS350 G2 SF Sq L100 11W 40K 24D 1H	白色	IK03
929003221210	RS350 G2 SF Sq L100 9W 30K 24D 1H	白色	IK03
929003221410	RS350 G2 SF Sq L100 9W 40K 24D 1H	白色	IK03

审批和申请

Order Code	Full Product Name	灼热丝测试
929003222610	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 24D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003222710	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 36D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003222810	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 24D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003222910	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 36D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003223410	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 24D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003223510	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 36D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003223610	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 24D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003223710	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 36D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003216210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003216310	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003216410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003216510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003216610	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003216710	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003216810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003216910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003217010	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 50D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003217110	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003217210	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003217310	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 50D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003217410	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003217510	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003217610	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 50D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003217710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003217810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003217910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 50D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004098710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 15D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004098810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 15D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004098910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 15D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004099010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 15D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003220010	RS350 G2 SF Rd D100 11W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒

Order Code	Full Product Name	外壳颜色	机械冲击保护代码
929003225010	RS350 G2 SF Sq L80 7W 30K 24D 1H	白色	IK03
929003225210	RS350 G2 SF Sq L80 7W 40K 24D 1H	白色	IK03
929003340210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 24D 1H	深灰色	-
929003340410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H	深灰色	-
929003340510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 50D 1H	深灰色	-
929003340610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 24D 1H	深灰色	-
929003340810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 24D 1H	深灰色	-
929003340910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 50D 1H	深灰色	-
929003341010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 24D 1H	深灰色	-
929003341210	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 24D 1H	深灰色	-
929003341310	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H	深灰色	-
929003343410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 36D 1H	深灰色	-
929003343510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 36D 1H	深灰色	-
929003343610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 36D 1H	深灰色	-
929003343710	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 36D 1H	深灰色	-
929003343810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 36D 1H	深灰色	-
929003343910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H	深灰色	-

Order Code	Full Product Name	灼热丝测试
929003220210	RS350 G2 SF Rd D100 11W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003220410	RS350 G2 SF Rd D100 9W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003220610	RS350 G2 SF Rd D100 9W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003224210	RS350 G2 SF Rd D80 7W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003224410	RS350 G2 SF Rd D80 7W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004129910	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 24D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004130010	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 36D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004130110	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 24D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004130210	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 36D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004130310	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 24D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004130410	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 36D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004130510	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 24D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004130610	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 36D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003214410	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003214510	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003214710	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003214810	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003215010	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003215110	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003215310	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003215410	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003219110	RS350 G2 RC Rd D100 23W 40K 50D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004099110	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004099210	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004099410	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929004099510	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 36D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003219210	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 24D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003219310	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 36D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003219410	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 24D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003219510	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 36D 2H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003220810	RS350 G2 SF Sq L100 11W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒

深度嵌入式射灯

Order Code	Full Product Name	灼热丝测试
929003221010	RS350 G2 SF Sq L100 11W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003221210	RS350 G2 SF Sq L100 9W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003221410	RS350 G2 SF Sq L100 9W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003225010	RS350 G2 SF Sq L80 7W 30K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003225210	RS350 G2 SF Sq L80 7W 40K 24D 1H	温度 650°C，持续时间 30 秒
929003340210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 24D 1H	-
929003340410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H	-
929003340510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 50D 1H	-
929003340610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 24D 1H	-
929003340810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 24D 1H	-

初始性能（符合 IEC 标准）

Order Code	Full Product Name	初始色度	光通量误差
929003222610	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 24D 2H	（（，0.4369，，0.404））5SDCM	+/-10%
929003222710	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 36D 2H	（（，0.4369，，0.404））5SDCM	+/-10%
929003222810	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 24D 2H	（（，0.3804，，0.3767））5SDCM	+/-10%
929003222910	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 36D 2H	（（，0.3804，，0.3767））5SDCM	+/-10%
929003223410	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 24D 2H	（（，0.4341，，0.3993））5SDCM	+/-10%
929003223510	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 36D 2H	（（，0.4341，，0.3993））5SDCM	+/-10%
929003223610	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 24D 2H	（（，0.3732，，0.3641））5SDCM	+/-10%
929003223710	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 36D 2H	（（，0.3732，，0.3641））5SDCM	+/-10%
929003216210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003216310	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003216410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003216510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003216610	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003216710	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003216810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003216910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003217010	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 50D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003217110	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003217210	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM	+/-10%

Order Code	Full Product Name	灼热丝测试
929003340910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 50D 1H	-
929003341010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 24D 1H	-
929003341210	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 24D 1H	-
929003341310	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H	-
929003343410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 36D 1H	-
929003343510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 36D 1H	-
929003343610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 36D 1H	-
929003343710	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 36D 1H	-
929003343810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 36D 1H	-
929003343910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H	-

Order Code	Full Product Name	初始色度	光通量误差
929003217310	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 50D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003217410	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	(0.4341, 0.3993) 5SDCM	+/-10%
929003217510	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	(0.4341, 0.3993) 5SDCM	+/-10%
929003217610	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 50D 1H	(0.4341, 0.3993) 5SDCM	+/-10%
929003217710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	(0.3732, 0.3641) 5SDCM	+/-10%
929003217810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	(0.3732, 0.3641) 5SDCM	+/-10%
929003217910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 50D 1H	(0.3732, 0.3641) 5SDCM	+/-10%
929004098710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 15D 1H	(0.4620, 0.4074) <5SDCM	+/-10%
929004098810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 15D 1H	(0.4373, 0.4006) <5SDCM	+/-10%
929004098910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 15D 1H	(0.4033, 0.3800) <5SDCM	+/-10%
929004099010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 15D 1H	(0.3777, 0.3659) <5SDCM	+/-10%
929003220010	RS350 G2 SF Rd D100 11W 30K 24D 1H	（（，0.4341，，0.3993））5SDCM	+/-10%
929003220210	RS350 G2 SF Rd D100 11W 40K 24D 1H	（（，0.3732，，0.3641））5SDCM	+/-10%
929003220410	RS350 G2 SF Rd D100 9W 30K 24D 1H	（（，0.4369，，0.404））5SDCM	+/-10%
929003220610	RS350 G2 SF Rd D100 9W 40K 24D 1H	（（，0.3804，，0.3767））5SDCM	+/-10%
929003224210	RS350 G2 SF Rd D80 7W 30K 24D 1H	（（，0.4369，，0.404））5SDCM	+/-10%
929003224410	RS350 G2 SF Rd D80 7W 40K 24D 1H	（（，0.3804，，0.3767））5SDCM	+/-10%
929004129910	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 24D 2H	(0.4357, 0.4017) <5SDCM	+/-10%
929004130010	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 36D 2H	(0.4357, 0.4017) <5SDCM	+/-10%

深度嵌入式射灯

Order Code	Full Product Name	初始色度	光通量误差
929004130110	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 24D 2H	(0.3779, 0.3683) <5SDCM	+/-10%
929004130210	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 36D 2H	(0.3779, 0.3683) <5SDCM	+/-10%
929004130310	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 24D 2H	(0.4357, 0.4017) <5SDCM	+/-10%
929004130410	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 36D 2H	(0.4357, 0.4017) <5SDCM	+/-10%
929004130510	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 24D 2H	(0.3779, 0.3683) <5SDCM	+/-10%
929004130610	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 36D 2H	(0.3779, 0.3683) <5SDCM	+/-10%
929003214410	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 24D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003214510	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 36D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003214710	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 24D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003214810	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 36D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003215010	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003215110	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003215310	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003215410	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003219110	RS350 G2 RC Rd D100 23W 40K 50D 1H	(0.3732, 0.3641) 5SDCM	+/-10%
929004099110	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 24D 1H	(0.4357, 0.4017) <5SDCM	+/-10%
929004099210	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 36D 1H	(0.4357, 0.4017) <5SDCM	+/-10%
929004099410	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 24D 1H	(0.3779, 0.3683) <5SDCM	+/-10%
929004099510	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 36D 1H	(0.3779, 0.3683) <5SDCM	+/-10%

长时间使用性能（符合 IEC 标准）

Order Code	Full Product Name	5000 小时下的驱动器故障率
929003222610	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 24D 2H	0.015 %
929003222710	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 30K 36D 2H	0.015 %
929003222810	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 24D 2H	0.015 %
929003222910	RS350 G2 RC Sq L55 2*7W 40K 36D 2H	0.015 %
929003223410	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 24D 2H	0.015 %
929003223510	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 36D 2H	0.015 %
929003223610	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 24D 2H	0.015 %
929003223710	RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 40K 36D 2H	0.015 %
929003216210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	0.015 %
929003216310	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	0.015 %


Order Code	Full Product Name	初始色度	光通量误差
929003219210	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 24D 2H	(, 0.4341 , , 0.3993) 5SDCM	-
929003219310	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 36D 2H	(, 0.4341 , , 0.3993) 5SDCM	-
929003219410	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 24D 2H	(, 0.3732 , , 0.3641) 5SDCM	-
929003219510	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 36D 2H	(, 0.3732 , , 0.3641) 5SDCM	-
929003220810	RS350 G2 SF Sq L100 11W 30K 24D 1H	(, 0.4341 , , 0.3993) 5SDCM	+/-10%
929003221010	RS350 G2 SF Sq L100 11W 40K 24D 1H	(, 0.3732 , , 0.3641) 5SDCM	+/-10%
929003221210	RS350 G2 SF Sq L100 9W 30K 24D 1H	(, 0.4369 , , 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003221410	RS350 G2 SF Sq L100 9W 40K 24D 1H	(, 0.3804 , , 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003225010	RS350 G2 SF Sq L80 7W 30K 24D 1H	(, 0.4369 , , 0.404) 5SDCM	+/-10%
929003225210	RS350 G2 SF Sq L80 7W 40K 24D 1H	(, 0.3804 , , 0.3767) 5SDCM	+/-10%
929003340210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 24D 1H	-	+/-10%
929003340410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H	-	+/-10%
929003340510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 50D 1H	-	+15%/-5%
929003340610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 24D 1H	-	+/-10%
929003340810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 24D 1H	-	+/-10%
929003340910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 50D 1H	-	+15%/-5%
929003341010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 24D 1H	-	+/-10%
929003341210	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 24D 1H	-	+/-10%
929003341310	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H	-	+15%/-5%
929003343410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 36D 1H	-	+/-10%
929003343510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 36D 1H	-	+/-10%
929003343610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 36D 1H	-	+/-10%
929003343710	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 36D 1H	-	+/-10%
929003343810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 36D 1H	-	+/-10%
929003343910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H	-	+/-10%

Order Code	Full Product Name	5000 小时下的驱动器故障率
929003216410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H	0.015 %
929003216510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	0.015 %
929003216610	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H	0.015 %
929003216710	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H	0.015 %
929003216810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	0.015 %
929003216910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	0.015 %
929003217010	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 50D 1H	0.015 %
929003217110	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	0.015 %
929003217210	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	0.015 %
929003217310	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 50D 1H	0.015 %



深度嵌入式射灯

Order Code	Full Product Name	5000 小时下的驱动器故障率
929003217410	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	0.015 %
929003217510	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	0.015 %
929003217610	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 50D 1H	0.015 %
929003217710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	0.015 %
929003217810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	0.015 %
929003217910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 50D 1H	0.015 %
929004098710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 15D 1H	-
929004098810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 15D 1H	-
929004098910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 15D 1H	-
929004099010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 15D 1H	-
929003220010	RS350 G2 SF Rd D100 11W 30K 24D 1H	0.015 %
929003220210	RS350 G2 SF Rd D100 11W 40K 24D 1H	0.015 %
929003220410	RS350 G2 SF Rd D100 9W 30K 24D 1H	0.015 %
929003220610	RS350 G2 SF Rd D100 9W 40K 24D 1H	0.015 %
929003224210	RS350 G2 SF Rd D80 7W 30K 24D 1H	0.015 %
929003224410	RS350 G2 SF Rd D80 7W 40K 24D 1H	0.015 %
929004129910	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 24D 2H	-
929004130010	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 30K 36D 2H	-
929004130110	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 24D 2H	-
929004130210	RS350 G2 RC Sq L100 2*15W 40K 36D 2H	-
929004130310	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 24D 2H	-
929004130410	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 30K 36D 2H	-
929004130510	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 24D 2H	-
929004130610	RS350 G2 RC Sq L100 2*23W 40K 36D 2H	-
929003214410	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 24D 1H	0.015 %
929003214510	RS350 G2 RC Rd D55 4W 30K 36D 1H	0.015 %
929003214710	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 24D 1H	0.015 %
929003214810	RS350 G2 RC Rd D55 4W 40K 36D 1H	0.015 %
929003215010	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	0.015 %
929003215110	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	0.015 %
929003215310	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	0.015 %
929003215410	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	0.015 %
929003219110	RS350 G2 RC Rd D100 23W 40K 50D 1H	0.015 %
929004099110	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 24D 1H	-
929004099210	RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 36D 1H	-
929004099410	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 24D 1H	-
929004099510	RS350 G2 RC Rd D100 15W 40K 36D 1H	-
929003219210	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 24D 2H	-
929003219310	RS350 G2 RC Sq L100 *2 30K 36D 2H	-
929003219410	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 24D 2H	-
929003219510	RS350 G2 RC Sq L100 *2 40K 36D 2H	-
929003220810	RS350 G2 SF Sq L100 11W 30K 24D 1H	0.015 %
929003221010	RS350 G2 SF Sq L100 11W 40K 24D 1H	0.015 %
929003221210	RS350 G2 SF Sq L100 9W 30K 24D 1H	0.015 %
929003221410	RS350 G2 SF Sq L100 9W 40K 24D 1H	0.015 %
929003225010	RS350 G2 SF Sq L80 7W 30K 24D 1H	0.015 %
929003225210	RS350 G2 SF Sq L80 7W 40K 24D 1H	0.015 %
929003340210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 24D 1H	-
929003340410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H	-
929003340510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 50D 1H	-
929003340610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 24D 1H	-
929003340810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 24D 1H	-



Order Code	Full Product Name	5000 小时下的驱动器故障率
929003340910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 50D 1H	-
929003341010	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 24D 1H	-
929003341210	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 24D 1H	-
929003341310	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 50D 1H	-
929003343410	RS350 G2 RC Rd D75 7W 27K 36D 1H	-
929003343510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 36D 1H	-
929003343610	RS350 G2 RC Rd D75 9W 27K 36D 1H	-
929003343710	RS350 G2 RC Rd D75 9W 35K 36D 1H	-
929003343810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 27K 36D 1H	-
929003343910	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H	-













深度嵌入式射灯













深度嵌入式射灯













深度嵌入式射灯





深度嵌入式射灯





深度嵌入式射灯



深度嵌入式射灯



深度嵌入式射灯



深度嵌入式射灯

