




La solution idéale pour l'éclairage par spots

MASTER VALUE LEDspot PAR

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux spots LED normaux.

Avantages

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits
- Interchangeable et compatible avec les supports existants à douille E27

Fonctions

- Gamme gradable
- Lumière sans UV- ni infrarouge pour réduire la chaleur et mieux protéger les objets sensibles à la chaleur
- Sans mercure ni autres substances dangereuses – Conformité à la directive RoHS
- Durée de vie de 25 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses – Conformité à la directive RoHS

Application

- Hôtellerie : chambres d'hôtel, couloirs, hall d'accueil, réception, restaurants, bars, cafés
- Habitat : salle de séjour, chambres, hall d'entrée
- Commerces : halls d'exposition, vitrines, boutiques, vestiaires



MASTER VALUE LEDspot PAR

Versions



LED Classic 100W PAR38 WW 25D
D 1PF 4 S

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

MASTER VALUE LEDspot PAR

Informations générales	
Culot	E27
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Durée de vie nominale	25'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	25 degré(s)	2700 K	927	500 lm
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	25 degré(s)	3000 K	930	515 lm
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	25 degré(s)	4000 K	940	540 lm
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	40 degré(s)	2700 K	927	500 lm
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	40 degré(s)	3000 K	930	515 lm
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	40 degré(s)	4000 K	940	540 lm
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	25 degré(s)	2700 K	927	1'000 lm
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	25 degré(s)	2700 K	927	740 lm
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	25 degré(s)	3000 K	930	760 lm
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	25 degré(s)	4000 K	940	820 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensité lumineuse (nom.)
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	1'500 cd
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	1'600 cd
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	1'700 cd
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	1'000 cd
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	1'000 cd

Order Code	Full Product Name	Intensité lumineuse (nom.)
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	1'100 cd
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	4'800 cd
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	3'000 cd
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3'000 cd
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	3'000 cd

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 W	50 W
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 W	50 W
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 W	50 W
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 W	50 W
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 W	50 W
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 W	100 W
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	9.5 W	75 W
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	9.5 W	75 W
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	9.5 W	75 W

Température

MASTER VALUE LEDspot PAR


Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	80 °C
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	80 °C
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	80 °C
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	80 °C
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	80 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	PAR20
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	PAR20
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	PAR20
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	PAR20
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	PAR20


Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 kWh
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 kWh
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 kWh
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 kWh
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 kWh
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 kWh
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 kWh
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	10 kWh
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	10 kWh
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	10 kWh





Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	80 °C
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	85 °C
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	80 °C
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	80 °C
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	80 °C


Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	PAR20
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	PAR38
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	PAR30S
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	PAR30S
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	PAR30S




MASTER VALUE LEDspot PAR




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LEDspot PAR


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LEDspot PAR

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D

