



La soluzione ideale per l'illuminazione spot

Faretto LED MASTER VALUE PAR

Con il loro design robusto e il fascio di luce bianco caldo, queste lampade PAR di nuova generazione sono ideali per l'illuminazione generale e spot nel settore dell'ospitalità. È una soluzione dimmerabile. Sono particolarmente adatte per aree pubbliche come atri, corridoi, scale, dove la luce è sempre accesa. Il prodotto offre un maggiore risparmio energetico rispetto ai normali spot LED.

Vantaggi

- Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione
- Sostituzione diretta (retrofit) e compatibilità con gli apparecchi esistenti con attacco E27

Caratteristiche

- Gamma regolabile
- Luce priva di raggi UV e infrarossi per ridurre il calore e proteggere gli oggetti sensibili
- Privo di mercurio e materiali pericolosi – Conforme alla direttiva RoHS
- Durata di 25.000 ore
- Privo di mercurio e materiali pericolosi – Conforme alla direttiva RoHS

Applicazione

- Hotel, ristoranti e bar: camere d'albergo, corridoi, hall, reception, ristoranti, bar, caffè
- Casa: soggiorno, camera da letto, corridoio
- Negozi: esposizioni, espositori, punti vendita, camerini

Faretto LED MASTER VALUE PAR

Versions






LED Classic 50W PAR20 E27 WW
25D D 1SRT4



LED Classic 100W PAR38 WW 25D
D 1PF 4 S

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Faretto LED MASTER VALUE PAR

Informazioni generali	
Attacco	E27
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata nominale	25.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di	Codice colore	Flusso luminoso
			colore correlata (Nom)		
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	25 °	2700 K	927	500 lm
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	25 °	3000 K	930	515 lm
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	25 °	4000 K	940	540 lm
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	40 °	2700 K	927	500 lm
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	40 °	3000 K	930	515 lm
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	40 °	4000 K	940	540 lm
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	25 °	2700 K	927	1.000 lm
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	25 °	2700 K	927	740 lm
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	25 °	3000 K	930	760 lm
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	25 °	4000 K	940	820 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensità luminosa (Nom)	Order Code	Full Product Name	Intensità luminosa (Nom)
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	1.500 cd	44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	1.100 cd
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	1.600 cd	44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	4.800 cd
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	1.700 cd	44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	3.000 cd
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	1.000 cd	44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3.000 cd
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	1.000 cd	44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	3.000 cd

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente	Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 W	50 W	44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 W	50 W
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 W	50 W	44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 W	100 W
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 W	50 W	44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 W	50 W	44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 W	50 W	44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	9,5 W	75 W

Temperatura

Faretto LED MASTER VALUE PAR

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	80 °C
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	80 °C
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	80 °C
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	80 °C
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	80 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	80 °C
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	85 °C
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	80 °C
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	80 °C
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	80 °C



Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	PAR20
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	PAR20
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	PAR20
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	PAR20
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	PAR20


Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	PAR20
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	PAR38
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	PAR30S
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	PAR30S
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	PAR30S

Approvazione e applicazione


Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 kWh
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 kWh
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 kWh
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 kWh
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 kWh
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 kWh
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 kWh
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	10 kWh
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	10 kWh
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	10 kWh




Faretto LED MASTER VALUE PAR




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D

Faretto LED MASTER VALUE PAR


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

Faretto LED MASTER VALUE PAR


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

Faretto LED MASTER VALUE PAR

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D

