



Den ideelle løsningen for spotbelysning

MASTER VALUE LEDspot PAR

Med sin robuste design og varmhvite lysstråle er disse nygenerasjons PAR-lampene ideelle for generell belysning og punktbelysning i hotell og restauranter. Det er en dimbar løsning. De er spesielt egnet for offentlige områder som lobbyer, korridorer, trapperom, der lyset alltid er på. Produktet gir mer energibesparelse sammenlignet med vanlige LED-spotter.

Fordeler

- Energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærekilder
- Lavere vedlikeholdskostnader
- Ettermonterbar og kompatibel med eksisterende armaturer med E27-holder

Funksjoner

- Dimmeområde
- UV- og IR-fritt lys gir redusert varme og større beskyttelse av varmesensitive objekter
- Uten kvikksølv og farlige materialer – i overensstemmelse med RoHS
- Levetid på 25 000 timer
- Uten kvikksølv og farlige materialer – i overensstemmelse med RoHS

Søknad

- Hotell- og restaurantbransjen: hotellrom, korridorer, lobby, resepsjon, restauranter, barer, kafeer
- Hjem: stue, soverom, gang
- Butikk: utstillinger, utstillingsmontre, butikker, prøverom

MASTER VALUE LEDspot PAR

Versions






LED Classic 50W PAR20 E27 WW
25D D 1SRT4



LED Classic 100W PAR38 WW 25D
D 1PF 4 S

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

MASTER VALUE LEDspot PAR

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	25 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	25 grad(er)	2700 K	927	500 lm
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	25 grad(er)	3000 K	930	515 lm
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	25 grad(er)	4000 K	940	540 lm
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	40 grad(er)	2700 K	927	500 lm
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	40 grad(er)	3000 K	930	515 lm
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	40 grad(er)	4000 K	940	540 lm
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	25 grad(er)	2700 K	927	1 000 lm
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	25 grad(er)	2700 K	927	740 lm
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	25 grad(er)	3000 K	930	760 lm
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	25 grad(er)	4000 K	940	820 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)	Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	1 500 cd	929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	1 100 cd
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	1 600 cd	929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	4 800 cd
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	1 700 cd	929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	3 000 cd
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	1 000 cd	929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3 000 cd
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	1 000 cd	929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	3 000 cd

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effekten som		Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer			Effektforbruk	tilsvarer
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 W	50 W	929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 W	50 W
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 W	50 W	929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 W	100 W
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 W	50 W	929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 W	50 W	929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 W	50 W	929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	9,5 W	75 W

Temperatur

MASTER VALUE LEDspot PAR


Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	80 °C
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	80 °C
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	80 °C
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	80 °C
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	80 °C
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	80 °C
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	85 °C

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	PAR20
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	PAR20
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	PAR20
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	PAR20
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	PAR20




Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 kWh
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 kWh
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 kWh
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 kWh
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 kWh
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 kWh
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 kWh
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	10 kWh
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	10 kWh
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	10 kWh









Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	80 °C
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	80 °C
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	80 °C


Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	PAR20
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	PAR38
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	PAR30S
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	PAR30S
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	PAR30S




MASTER VALUE LEDspot PAR




Accent Diagrams



**Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D**




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




**Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D**


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LEDspot PAR


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LEDspot PAR

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D

