



Idealne jako źródło oświetlenia punktowego

MASTER VALUE LEDspot PAR

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie. Produkt zapewnia większą oszczędność energii w porównaniu ze zwykłymi reflektorami LED.

Korzyści

- Do 80% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty utrzymania
- Umożliwiają wymianę i kompatybilne z istniejącymi oprawami z gniazdem E27

Cechy

- Gama lamp z funkcją ściemniania
- Brak promieniowania UV i IR, mniejsza emisja ciepła i ochrona przedmiotów wrażliwych na wysokie temperatury
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS
- Okres eksploatacji 25 000 godzin
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

Zastosowanie

- Hotele: pokoje gościnne, korytarze, hotele, recepcje, restauracje, bary, kawiarnie
- Dom: salony, sypialnie, przedpokoje
- Sklepy: ekspozycje, wystawy, sklepy, przymierzalnie

MASTER VALUE LEDspot PAR

Wersje



LED Classic 50W PAR20 E27 WW
25D D 1SRT4





LED Classic 100W PAR38 WW 25D
D 1PF 4 S



LED Classic 75W PAR30S WW 25D
D 1PF 4 S

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

MASTER VALUE LEDspot PAR

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

		Skorelowana		Kąt rozsytu światła (Nom)	temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
Order Code	Full Product Name						
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	25 °	2700 K	927	500 lm		
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	25 °	3000 K	930	515 lm		
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	25 °	4000 K	940	540 lm		
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	40 °	2700 K	927	500 lm		
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	40 °	3000 K	930	515 lm		
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	40 °	4000 K	940	540 lm		
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	25 °	2700 K	927	1 000 lm		
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	25 °	2700 K	927	740 lm		
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	25 °	3000 K	930	760 lm		
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	25 °	4000 K	940	820 lm		

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Światłość (Nom)	Order Code	Full Product Name	Światłość (Nom)
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	1 500 cd	44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	1 100 cd
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	1 600 cd	44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	4 800 cd
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	1 700 cd	44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	3 000 cd
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	1 000 cd	44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3 000 cd
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	1 000 cd	44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	3 000 cd

Eksploatacja i połączenie elektryczne

MASTER VALUE LEDspot PAR

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 W	50 W
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 W	50 W
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 W	50 W
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 W	50 W
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 W	50 W
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 W	100 W
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	9,5 W	75 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	80 °C
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	80 °C
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	80 °C
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	80 °C
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	80 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	80 °C
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	85 °C
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	80 °C
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	80 °C
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	80 °C


Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	PAR20
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	PAR20
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	PAR20
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	PAR20
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	PAR20









Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	PAR20
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	PAR38
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	PAR30S
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	PAR30S
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	PAR30S

Certyfikaty i zastosowania


Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 kWh
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 kWh
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 kWh
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 kWh
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 kWh
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 kWh
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 kWh
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	10 kWh
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	10 kWh
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	10 kWh




MASTER VALUE LEDspot PAR




Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D

Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D


Rozsył




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D

MASTER VALUE LEDspot PAR


Rozsył




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

