



Rendimiento confiable.

Luz empotrable SmartBright LED DN016

Proporciona un rendimiento sólido y confiable. Luz brillante con distribución uniforme.

Beneficios

- Rendimiento fiable
- Distribución uniforme de luz
- Driver interno

Características







- Solución de corte de D90~D125
- Proporciona aplicaciones de regulación y no regulación
- Vida útil de 30,000 horas

Aplicaciones

- Hotelería
- Oficinas
- Residencial

Luz empotrable SmartBright LED DN016

Plano de dimensiones



Luz empotrable SmartBright LED DN016

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,012 %

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	3000 K	80,00 lm/W	800 lm
929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	4000 K	80,00 lm/W	800 lm
929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	6500 K	80,00 lm/W	800 lm
929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	3000 K	80,00 lm/W	1.200 lm
929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	4000 K	80,00 lm/W	1.200 lm
929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	6500 K	80,00 lm/W	1.200 lm
929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	3000 K	80 lm/W	1.200 lm
929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	4000 K	80 lm/W	1.200 lm
929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	6500 K	80 lm/W	1.200 lm
929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	3000 K	100 lm/W	2.000 lm
929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	6500 K	100 lm/W	2.000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	10 W
929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	10 W
929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	10 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	15 W
929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	15 W
929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	15 W
929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	127 V	60 Hz	15 W

Luz empotrable SmartBright LED DN016

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	127 V	60 Hz	15 W
929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	127 V	60 Hz	15 W
929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	20 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	100 a 240 V	50 or 60 Hz	20 W


Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	No	-
929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	No	-
929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	No	-
929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	No	-
929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	No	-
929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	No	-



Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	Sí	10%
929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	Sí	10%
929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	Sí	10%
929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	No	No aplica
929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	No	No aplica

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	(0.440, 0.4030) 6SDCM
929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	(0.3818, 0.3797) 6SDCM
929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	(0.3130, 0.3370) 6SDCM
929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	(0.440, 0.4030) 6SDCM
929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	(0.3818, 0.3797) 6SDCM
929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	(0.3130, 0.3370) 6SDCM
929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	(0.440, 0.4030) 6SDCM
929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	(0.3818, 0.3797) 6SDCM
929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	(0.3130, 0.3370) 6SDCM
929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	(0.440, 0.4030) 6SDCM
929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	(0.3130, 0.3370) 6SDCM



Luz empotrable SmartBright LED DN016



Luz empotrable SmartBright LED DN016

