

MASTER LED-lysrör T8 UltraEfficient

9223984



För bästa prestanda och hållbarhet

Med stigande energipriser och EU:s gröna giv som fortsätter att finansiera energieffektiva byggnadsrenoveringar undersöker många möjligheten att göra företagets belysning mer hållbar. Nya Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 är ett verkligt genombrott på vägen mot mer hållbar belysning. Den ersätter ditt nuvarande lysrör eller LED-lysrör direkt och ger omedelbart en stor energibesparing och en mycket längre livslängd!

Fördelar

- Absolut energibesparing: upp till 44 % jämfört med vanliga LED-lysrör.
- Tillförlitlig prestanda i upp till 100 000 timmar
- Omedelbara energikostnads- och koldioxidbesparingar

Applications

- Industri och lager
- Kontor, utbildning och butik

Versions




LEDtube 1200mm 15W G13

Funktioner


- Ultraeffektivitet med en otrolig energieffektivitetsklass A/B
- Upp till 100 000 timmars livslängd
- Plastkonstruktionen gör den splitterskyddad enligt IEC 61549-standarderna
- Roterbara ändar som ger ljus precis där det behövs
- HACCP-kompatibel, stöds av NSF-certifikat på produktnivå

Måttskiss



D1	D2	A1	A2	A3
25.8mm	28mm	1198.2mm	1205.3mm	1212.4mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm



D1	D2	A1	A2	A3
25.8mm	28mm	1498.8mm	1505.9mm	1513mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

Allmän information

Sockel	G13 Rotatable end-cap
Nominell livslängd	100 000 h
Driftcykel	200 000

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	160 °
Färgåtergivningningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T8

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
----------------------	-----------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)
929003482202	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	840	2 500 lm	4000 K
929003482302	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	840	3 700 lm	4000 K
929003731802	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	865	2 500 lm	6500 K
929003731902	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	865	3 700 lm	6500 K

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
929003482202	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	11,9 W
929003482302	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	17,6 W
929003731802	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	11,9 W
929003731902	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	17,6 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003482202	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	40 °C
929003482302	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	45 °C
929003731802	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	40 °C
929003731902	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	45 °C

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929003482202	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	12 kWh
929003482302	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	18 kWh
929003731802	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	12 kWh
929003731902	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	18 kWh

