

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

9224009



Der energieeffizienteste LED-Spot von Philips.

Dies ist der effizienteste LED-Spot von Philips. 158 lm/W helfen, die Aussage zur Nachhaltigkeit zu konkretisieren. Die Nutzlebensdauer von 50000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und den Abfallmengen zu reduzieren. Diese Lampe ist nicht nur ein hochwertiges Produkt, sondern bewahrt auch die Beleuchtungsqualität der Marke Philips.

Vorteile

- Warmes und komfortables Ambiente
- Lösung zur Nachrüstung ohne Aufwand für größere Energieeffizienz und mehr Nachhaltigkeit
- Inneneinrichtungen, Möbel und Stoffe werden hervorragend präsentiert

Applications

- Hotel- und Gastgewerbe: Hotelzimmer, Flure, Lobby, Empfangsbereiche, Restaurants, Bars, Cafés
- Licht im Haus: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure
- Einzelhandel: Ausstellungen, Vitrinenschränke, Geschäfte, Umkleideräume

Merkmale

- Angepasstes Farbspektrum gibt Halogen-Lichtfarben wieder

- Einfach nachrüstbar mit GU10-Sockel
- Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden

Versions




LEDspots MAS EU PAR16
GU10




LEDClassic 50W GU10 WW
36D DIM UE SRT4

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50 mm	54 mm

Allgemeine Informationen

Sockel	GU10
Nennlebensdauer	50'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50'000

Lichttechnische Daten

Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Lichtstrom	375 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	2.1 W
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0.5 s

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
-------------------------	-------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR16

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstärke (Nom)
8720169194854	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	680 cd
8720169307926	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	650 cd

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8720169194854	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	Nein
8720169307926	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	Nur mit Spezial-Dimmern