

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

9224009



Notre spot LED le plus efficace

Avec les spots LED Ultra Efficient GU10 de Philips, vous disposez de la lampe de remplacement idéale pour aider vos clients à économiser de l'énergie et de l'argent grâce à des LED de haute qualité, durables et ultra-efficaces.

Avantages

- Crée une ambiance chaleureuse et confortable
- Solution de rénovation simple pour une meilleure efficacité énergétique et une durabilité accrue
- La décoration intérieure, les meubles et les tissus sont sublimés

Applications

- Hôtellerie : chambres d'hôtel, couloirs, hall d'accueil, réception, restaurants, bars, cafés
- Habitat : salle de séjour, chambres, hall d'entrée
- Commerces : halls d'exposition, vitrines, boutiques, vestiaires

Fonctions

- Un spectre de couleurs personnalisé imite la couleur de la lumière halogène
- Interchangeabilité aisée avec la prise GU10
- Longue durée de vie de 50 000 heures

Versions




LEDspots MAS EU PAR16
GU10




LEDClassic 50W GU10 WW
36D DIM UE SRT4

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50 mm	54 mm

Informations générales

Culot	GU10
Durée de vie nominale	50'000 h
Nombre de cycles d'allumage	50'000

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	375 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2.1 W
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

Température

Température maximale du produit (nom.)	50 °C
--	-------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR16

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Intensité lumineuse (nom.)
8720169194854	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	680 cd
8720169307926	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	650 cd

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169194854	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	Non
8720169307926	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	Uniquement avec certains variateurs