

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

9224009



Notre spot LED le plus efficace

Avec les spots LED Ultra Efficient GU10 de Philips, vous disposez de la lampe de remplacement idéale pour aider vos clients à économiser de l'énergie et de l'argent grâce à des LED de haute qualité, durables et ultra-efficaces.

Avantages

- Crée une ambiance chaleureuse et confortable
- Solution de rénovation simple pour une meilleure efficacité énergétique et une durabilité accrue
- La décoration intérieure, les meubles et les tissus sont sublimés

Applications

- Hôtellerie : chambres d'hôtel, couloirs, hall d'accueil, réception, restaurants, bars, cafés
- Habitat : salle de séjour, chambres, hall d'entrée
- Commerces : halls d'exposition, vitrines, boutiques, vestiaires

Fonctions

- Un spectre de couleurs personnalisé imite la couleur de la lumière halogène
- Interchangeabilité aisée avec la prise GU10
- Longue durée de vie de 50 000 heures

Versions




LEDspots MAS EU PAR16
GU10




LEDClassic 50W GU10 WW
36D DIM UE SRT4

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 mm	54 mm



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50 mm	54 mm

Informations générales

Culot	GU10
Durée de vie nominale	50 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000

Données techniques de l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	375 lm
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,1 W
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Température

Température maximale du produit (nom.)	50 °C
--	-------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR16

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Intensité lumineuse (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	830	680 cd	3000 K
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	840	680 cd	4000 K
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	827	680 cd	2700 K
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	827	650 cd	2700 K
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	830	650 cd	3000 K
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	840	650 cd	4000 K

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	Non
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	Non
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	Non
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	Uniquement avec certains variateurs
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	Uniquement avec certains variateurs
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	Uniquement avec certains variateurs