



A leghatékonyabb LED-szpotlámpák

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

A Philips Ultra Efficient GU10 LED szpotlámpák a régebbi megoldások korszerűsítésére készült tökéletes lámpák, amely kiváló minőségű, hosszú élettartamú és rendkívül energiatakarékos LED-ekkel segítenek ügyfeleinek energiát és pénzt megtakarítani.

Előnyök

- A meleg fényű hangulat megteremtéséhez
- Kompatibilis a régebbi rendszerekkel a fenntarthatóság és az energiatakarékosság gyors eléréséhez
- A berendezés, a dekoráció és a kárpitok kiemelése

Szolgáltatások



- Egyéni színspektrum imitálja a halogénfény színét
- Könnyen telepíthető a meglévő GU10 aljzatokba
- Hosszú, akár 50 000 órás élettartam

Alkalmazás

- Vendéglátás: szállodai szobák, előterek, folyosók, recepciók, éttermek, bárók, kávézók
- Otthon: nappali, hálószoba, előtér
- Üzletek: kiállítóterek, kirakatok, boltok, próbafülkék

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 mm	54 mm

Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	50 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram	375 lm
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	2,1 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	50 °C
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	PAR16
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +45 °C
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	3 kWh

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált	Fényerősség	
		színhőmérséklet (névleges)	Színkód	(névleges)
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	3000 K	830	680 cd
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	4000 K	840	680 cd
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	2700 K	827	680 cd
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	2700 K	827	650 cd
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	3000 K	830	650 cd
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	4000 K	840	650 cd


Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Hálózati frekvencia
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 to 60 Hz
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 to 60 Hz
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 to 60 Hz


Order Code	Full Product Name	Hálózati frekvencia
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	-
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	-
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	-

Vezérlők és fényerő-szabályozás


Order Code	Full Product Name	Szabályozható
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	Nem
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	Nem
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	Nem
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	Csak egyes fényerő-szabályozókkal




MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 840 EELA

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient


Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 840 EELA




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

