

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

9224009



Onze meest efficiënte LED-spot

Ultra-efficiënte Philips GU10 LED-spots zijn de perfecte retrofitlampen waarmee je klanten energie en geld kunnen besparen met duurzame en ultra-energiezuinige LED-lampen van hoge kwaliteit.

Voordelen

- Creëer een warme en comfortabele ambiance
- Simpele retrofit-oplossing voor een grotere energiebesparing en verbeterde duurzaamheid
- Het interieur met meubels en textiel ziet er geweldig uit

Applications

- Horeca: hotelkamers, gangen, entrees, receptieruimte, restaurants, bars, cafés
- Woningen: woonkamer, vestibule, gang en slaapkamers.
- Detailhandel: winkels, paskamers, vitrinekasten, etalages

Kenmerken

- Aangepast kleurenspectrum bootst de lichtkleur van halogeenlampen na
- Geschikt voor renovatievervanging met de GU10-lamphouder
- Lange levensduur van 50.000 uur

Versions




LEDspots MAS EU PAR16
GU10




LEDClassic 50W GU10 WW
36D DIM UE SRT4

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 mm	54 mm



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50 mm	54 mm

Algemene informatie

Lampvoet	GU10
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	50.000

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	375 lm
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,1 W
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
-----------------------------	-------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	PAR16

Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Lichtsterkte (nom.)	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
8720169174344	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	830	680 cd	3000 K
8720169174368	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	840	680 cd	4000 K
8720169194854	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	827	680 cd	2700 K
8720169307926	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	827	650 cd	2700 K
8720169307940	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	830	650 cd	3000 K
8720169307964	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	840	650 cd	4000 K

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169174344	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	Nee
8720169174368	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	Nee
8720169194854	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	Nee
8720169307926	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	Alleen met specifieke dimmers
8720169307940	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	Alleen met specifieke dimmers
8720169307964	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	Alleen met specifieke dimmers