



Nasz najwydajniejszy reflektor punktowy LED

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Reflektory punktowe LED Philips Ultra Efficient GU10 to idealne rozwiązanie do modernizacji oświetlenia; pomoże Twoim klientom w oszczędzaniu energii i pieniędzy dzięki wysokiej jakości oraz trwałym i ultra energooszczędnym diodom LED.

Korzyści

- Stwórz ciepły i przyjemny nastrój
- Łatwe w instalacji rozwiązanie do modernizacji zapewniające energooszczędność i zrównoważony rozwój
- Dekoracje wnętrza, meble i materiały wyglądają doskonale

Cechy



- Specjalne spektrum barw zastępuje halogenową barwę światła
- Możliwość łatwego zdjęcia i zamontowania w innym miejscu przy użyciu gniazda GU10
- Wysoka trwałość (50 000 godzin)

Zastosowanie

- Hotele: pokoje gościnne, korytarze, hole, recepcje, restauracje, bary, kawiarnie
- Dom: salony, sypialnie, przedpokoje
- Sklepy: ekspozycje, wystawy, sklepy, przymierzalnie

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 mm	54 mm

Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień Światlny	375 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,1 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Równoważna moc w watach	50 W
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR16
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh

Dane techniczne oświetlenia

		Skorelowana temperatura barwowa		
Order Code	Full Product Name	(Nom)	Kod barwy	Światłość (Nom)
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	3000 K	830	680 cd
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	4000 K	840	680 cd
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	2700 K	827	680 cd
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	2700 K	827	650 cd
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	3000 K	830	650 cd
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	4000 K	840	650 cd

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 to 60 Hz
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 to 60 Hz
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 to 60 Hz



Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	-
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	-
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	-

Układy sterowania i ściemnianie


Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	Nie
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	Nie
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	Nie
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	Tylko z niektórymi ściemniaczami
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	Tylko z niektórymi ściemniaczami


MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 840 EELA

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA


Rozsył




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 840 EELA




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

