



Náš najúčinnější LED reflektor

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

LED reflektor Philips Ultra Efficient GU10 LED predstavuje dokonalé modernizačné svetidlo, ktoré vašim zákazníkom pomôže ušetriť energiu a peniaze vďaka vysokokvalitným, trvácny a mimoriadne energeticky účinným LED svetelným zdrojom.

Výhody

- Vytvorte hrejivú a pohodlnú atmosféru
- Bezproblémové riešenie pre výmenu s vyššou energetickou účinnosťou a udržateľnosťou
- Interiérové dekorácie, zariadenie a tkaniny vyzerajú skvele

Vlastnosti

- Prispôsobené farebné spektrum kopíruje farbu halogénového svetla
- Jednoduchá modernizácia existujúceho osvetlenia vďaka päťici GU10
- Dlhá životnosť 50 000 hodín

Aplikácie

- HoReKa: hosťovské izby hotelov, chodby, hala, oblasť recepcie, reštaurácie, bary, kaviarne
- Domácnosť: obývacia izba, spálne, vstupná hala
- Maloobchod: výklady, výstavy, vitríny, obchody, šatne



MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Versions



LEDspots MAS EU PAR16 GU10

Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 mm	54 mm

Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Všeobecné informácie

Pätica	GU10
Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	50 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Svetelný tok	375 lm

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	2,1 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Ekvivalentný výkon	50 W

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	50 °C
--------------------------------	-------

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	PAR16

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
Spotreba energie kWh/1 000 h	3 kWh

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby (nom.)	Intenzita svetla
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	3000 K	830	680 cd
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	4000 K	840	680 cd
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	2700 K	827	680 cd
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	2700 K	827	650 cd
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	3000 K	830	650 cd
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	4000 K	840	650 cd


Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Sieťová frekvencia
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 to 60 Hz
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 to 60 Hz
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 to 60 Hz


Order Code	Full Product Name	Sieťová frekvencia
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	-
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	-
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	-

Ovládanie a stmievanie


Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	Nie
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	Nie
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	Nie
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	Len s konkrétnymi stmievačmi
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	Len s konkrétnymi stmievačmi
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	Len s konkrétnymi stmievačmi




MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 840 EELA

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 840 EELA




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

