

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

9224009



Vår mest effektiva LED-spot

Philips Ultra Efficient GU10 LED-spottar är den perfekta eftermonteringen för att hjälpa dina kunder att spara energi och pengar med hög kvalitet, lång livslängd och extremt energieffektiv LED-belysning.

Fördelar

- Skapar en varm och behaglig ljusmiljö
- Problemfri eftermonteringslösning för större energieffektivitet och hållbarhet
- Inredning, möbler och tyger ser inbjudande ut

Applications

- Hotell och restaurang: hotellrum, korridorer, lobby, reception, restaurang, barer, kaféer
- Hemma: vardagsrum, sovrum, hall
- Butik: utställningar, montrar, skyltning, provrum

Funktioner

- Anpassat färgspektrum återskapar halogenbelysningsfärger
- Enkel eftermontering med GU10-sockel
- Lång livslängd på 50 000 timmar

Versions




LEDspots MAS EU PAR16
GU10




LEDClassic 50W GU10 WW
36D DIM UE SRT4

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 mm	54 mm



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50 mm	54 mm

Allmän information

Sockel	GU10
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	375 lm
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	2,1 W
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s

Temperatur

T-Case max. (nom)	50 °C
-------------------	-------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	PAR16

Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Ljusstyrka (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)
929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	830	680 cd	3000 K
929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	840	680 cd	4000 K
929003634602	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	827	680 cd	2700 K
929003795902	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	827	650 cd	2700 K
929003796002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	830	650 cd	3000 K
929003796102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	840	650 cd	4000 K

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	Nej
929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	Nej
929003634602	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	Nej
929003795902	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	Endast med särskilda dimmers
929003796002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	Endast med särskilda dimmers
929003796102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	Endast med särskilda dimmers