



Наш найефективніший світлодіодний точковий світильник

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Зі світлодіодними прожекторами Philips Ultra Efficient GU10 ви отримуєте ідеальну модернізовану лампу, яка допоможе вашим клієнтам економити енергію та гроші за допомогою високоякісних, довговічних та наденергоефективних світлодіодів.

Переваги

- Створить теплу та комфортну атмосферу
- Безпроблемне рішення для модернізації, щоб підвищити енергоефективність і екологічність
- Декор інтер'єру, меблі та тканини мають чудовий вигляд

Характеристики


- Індивідуальний спектр кольору відтворює галогенний колір світла
- Легко дооснащується роз'ємом GU10
- Тривалий строк служби до 50 000 годин

Застосування

- Готелі: готельні номери для гостей, коридори, вестибюлі, приймальні, ресторани, бари, кафе
- Дім: вітальня, спальні, передпокій
- Крамниці: виставки, вітрини, магазини, примірочні

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Розміри




Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 mm	54 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	GU10
Цикл перемикання	50 000
Номинальний термін служби	50 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Кут променя (ном.)	36 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Світловий потік	375 lm
Сила світла (ном.)	680 cd
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Споживана потужність	2,1 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Еквівалент потужності у ватах	50 W
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	50 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	PAR16
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C
Споживання енергії кВт/1000 год	3 kWh


Світлотехнічні

		Корельована колірна температура	
Order Code	Full Product Name	(ном.)	Код кольору
929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	3000 K	830
929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	4000 K	840
929003634602	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	2700 K	827



MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient





Акцентні діаграми



Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA


Діаграми променів



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

