



我们最高效的 LED 射灯

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Philips Ultra Efficient GU10 LED 射灯为您提供完美的改造灯具，持久耐用且具有出色节能效果的优质 LED 灯可帮助您的客户节约能源和成本。

优点

- 营造温馨、舒适的氛围
- 可通过轻松的改造方案实现更高能效和可持续性
- 让室内装修、家具和织物更添靓丽


特点

- 可定制色谱，还原卤素灯光色
- 使用 GU10 插座可轻松改造
- 使用寿命长达 50,000 小时

应用

- 酒店：酒店客房、走廊、大厅、接待区、餐厅、酒吧、咖啡厅
- 家庭：客厅、卧室、门厅
- 零售空间：展厅、展示柜、店铺、试衣间


二维绘图



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

二维绘图



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	50 mm	54 mm
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50 mm	54 mm

一般信息	
底座	GU10
切换循环	50,000
标称使用寿命	50,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	36 °
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
光通量	375 lm
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	2.1 W
启动时间 (标称)	0.5 s
瓦数相当	50 W
温度	
最大外壳温度 (标称)	50 °C
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	PAR16
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
能耗 kWh/1000 h	3 kWh

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	颜色代码	发光强度 (标称)
929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	3000 K	830	680 cd
929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	4000 K	840	680 cd
929003634602	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	2700 K	827	680 cd
929003795902	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	2700 K	827	650 cd
929003796002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	3000 K	830	650 cd
929003796102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	4000 K	840	650 cd

操作和电气



Order Code	Full Product Name	线频率
929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	50 to 60 Hz
929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	50 to 60 Hz
929003634602	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	50 to 60 Hz

Order Code	Full Product Name	线频率
929003795902	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	-
929003796002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	-
929003796102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	-

控制和调光


MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	可调光
929003610002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	否
929003610102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	否
929003634602	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	否
929003795902	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	仅限于使用特定调光器
929003796002	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	仅限于使用特定调光器
929003796102	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	仅限于使用特定调光器




MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 840 EELA



Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA




Accent Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA


Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 840 EELA




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 840 EELA




Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 830 EELA

MASTER LEDspot GU10 UltraEfficient


Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 827 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 ND 827 EELA



Beam diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W
GU10 DIM 830 EELA

