



# LED-drivers met constant spanning.

## LED-powerdrivers

Xitanium LED-drivers met constante spanning zijn de perfecte keus voor een eenvoudige, modulaire, parallelle verbinding van Philips LED-producten (zoals de LDM en InteGrade-serie), voor gebruik in koelvitruines en vitrineverlichting. De drivers hebben een levensduur die gelijk is aan die van de LED-lampen. Ze zijn zeer betrouwbaar en garanderen een vereenvoudigd installatieproces. Door het robuuste ontwerp is er minder onderhoud nodig en zijn de eigendomskosten gedurende de hele levensduur lager.

### Voordelen

- SELV-bedrijfsspanningen verzekeren veiligheid, zelfs bij beschadigde bedrading of LED-boards.
- Gemakkelijk te installeren met eenvoudige parallelbedrading
- Installatievriendelijk, voor klasse I- en
- klasse II-systemen
- Uitstekende betrouwbaarheid

### Kenmerken

- Algemeen netspanningsbereik
- Stabiele, beperkte uitgangsspanning
- SELV (Safety Extra Low Voltage; extra lage veiligheidsspanning)
- Kortsluitbescherming
- Lange levensduur
- Bereik: 80 W, 100 W, 150 W, 240 W.

# LED-powerdrivers

## Toepassing

- Supermarkten
- Koelvitrites
- Winkelomgevingen
- Bibliotheken
- Musea

## Versions



Power Driver 100W




Power Driver 80W



Power Driver 20W

## Maatschets



| Product                  | D1     | A2     | C1      | A1       | B1    |
|--------------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| LED Power Driver 20W 24V | 4,4 mm | 140 mm | 27,0 mm | 150,0 mm | 37 mm |

